



Lettringsverktygssats, Skaft- / vändskärs-storlek: 12mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 290025 12 |
| GTIN | 4030741656767 |
| Artikelklass | 29H |

Beskrivning

Innehåll:

Vardera 1 lettringsverktyg nr 290000 och 290010.: storlek 12

Vardera 2 st lettringstrissor nr 290161: strl. 10×4/0,5; 10×4/0,6; 10×4/0,8

Vardera 1 lettringstrissor nr 290176 och nr 290181: strl. 10×4/0,5; 10×4/0,6; 10×4/0,8

Vardera 1 st lettringstrissa nr 290161: strl. 15×4/0,5; 15×4/0,6; 15×4/0,8

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------|-------------------|
| Skärriktning | vänster och höger |
| för lettrad profil | RBL 1×BR |
| för lettrad profil | RAA 2×AA |
| för lettrad profil | RBR 1×BL |
| för lettrad profil | RGV30° 1×GE30° |
| för lettrad profil | RAA 1×AA |
| för lettrad profil | RBL 1×BR |
| för lettrad profil | RBL 2×BR |

| | |
|--------------------|------------------|
| för lettrad profil | RBR 2×BL |
| för lettrad profil | RGE30° BL/BR30° |
| för lettrad profil | RGE45° BL/BR45° |
| Produktslag | Lettringsverktyg |

Tillbehör

| | |
|--|-----------------|
| Lettringsverktyg Höger Skaftmått 10 mm | 290000 10 |
| Lettringstrissa PM Lettrings-Ø d1 × lettringsbredd b / tanddelning 10X4/0,8 mm | 290176 10X4/0,8 |
| Lettringstrissa PM Lettrings-Ø d1 × lettringsbredd b / tanddelning 10X4/0,8 mm | 290181 10X4/0,8 |
| Lettringstrissa PM Lettrings-Ø d1 × lettringsbredd b / tanddelning 10X4/0,5 mm | 290176 10X4/0,5 |
| Lettringstrissa PM Lettrings-Ø d1 × lettringsbredd b / tanddelning 10X4/0,6 mm | 290176 10X4/0,6 |
| Lettringsverktyg Höger Skaftmått 12 mm | 290000 12 |
| Lettringstrissa PM Lettrings-Ø d1 × lettringsbredd b / tanddelning 10X4/0,5 mm | 290181 10X4/0,5 |
| Lettringstrissa PM Lettrings-Ø d1 × lettringsbredd b / tanddelning 10X4/0,8 mm | 290161 10X4/0,8 |
| Lettringsverktyg universal Skaftmått 10 mm | 290010 10 |
| Lettringstrissa PM Lettrings-Ø d1 × lettringsbredd b / tanddelning 10X4/0,6 mm | 290161 10X4/0,6 |
| Lettringstrissa PM Lettrings-Ø d1 × lettringsbredd b / tanddelning 10X4/0,5 mm | 290161 10X4/0,5 |
| Lettringsverktyg universal Skaftmått 12 mm | 290010 12 |
| Lettringsverktyg Vänster Skaftmått 10 mm | 290001 10 |
| Lettringstrissa PM Lettrings-Ø d1 × lettringsbredd b / tanddelning 10X4/0,6 mm | 290181 10X4/0,6 |