

Garant**Ringskiftnyckelsats, långt utförande, Antal nycklar: 18****Beställningsdata**

Ordernummer	614610 18
GTIN	4062406220822
Artikelklass	61A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.

Med greppsäkert och smidigt profilskaft. Mycket slitstark och extremt belastningstålig. **Ringsida med hög bockning.**

Norm:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromad (flagningsssäker), rundad.

leveransinnehåll:

Vardera 1 ringskruvnyckel nr 614600 / 614200 / 614900: Strl 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

OBS!:

HT-Drive – den unika profilen. En profil med extrem passform – utvecklad för flyg och rymdfart. Verktyg med den här profilutrustningen känns igen på **HT-Drive**-märkningen. **Fördelar:**

- **Skrubar grips i flankerna. – Skruvarna skonas. – Längre användningstid för skruven.**
- **Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg. – Säkert grepp och högre kraftöverföring.**

Teknisk beskrivning

Antal nycklar	18
Nyckelvidder	metrisk

Ringläge	10 grad
Material	Kromvanadinstål
Yta	mattförokromad
Djupt böjd ring	ja
Långt utförande	ja
Produktslag	Skruvnyckel

Tillbehör

Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 17 mm	614600 17
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 34 mm	614600 34
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 19 mm	614600 19
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 27 mm	614600 27
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 22 mm	614600 22
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 14 mm	614600 14
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 24 mm	614600 24
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 11 mm	614600 11
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 16 mm	614600 16
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 10 mm	614600 10
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 15 mm	614600 15
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 13 mm	614600 13
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 32 mm	614600 32
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 12 mm	614600 12
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 30 mm	614600 30
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 21 mm	614600 21
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 18 mm	614600 18
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 20 mm	614600 20