

Garant**Ringnyckelsats, Antal nycklar: 16****Beställningsdata**

Ordernummer	613610 16
GTIN	4062406220594
Artikelklass	61A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.

Med optimerat profilskaft för extra säkert grepp och ergonomiskt arbete. Mycket hållbar och extremt belastningstålig. Ringsida med **HT-Drive** profil.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Kromvanadinstål, flagningssäkert mattförokromat.

leveransinnehåll:

Vardera 1 ringskruvnyckel nr 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Strl 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

OBS!:

HT-Drive – profilen med extra noggrann passning.

Teknisk beskrivning

Produktslag	Skruvnyckel
-------------	-------------

Tillbehör

Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 19 mm	613600 19
--	-----------

Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 5,5 mm	613600 5,5
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 16 mm	613500 16
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 24 mm	613600 24
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 22 mm	613600 22
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 18 mm	613600 18
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 8 mm	613600 8
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 17 mm	613600 17
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 12 mm	613600 12
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 11 mm	613600 11
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 13 mm	613600 13
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 7 mm	613600 7
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 20 mm	613600 20
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 15 mm	613500 15
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 21 mm	613600 21
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 14 mm	613600 14
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 16 mm	613600 16
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 15 mm	613600 15
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 10 mm	613600 10
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 30 mm	613600 30
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 32 mm	613600 32
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 34 mm	613600 34
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 27 mm	613600 27