



Bitsats BiTorsion 30 delar, diamantbelagd



Beställningsdata

Ordernummer	675797
GTIN	4013288179814
Artikelklass	63H

Beskrivning

Innehåll:

Bits-klingor C 6,3 (1/4 tum) sorterade, 1 kopplingskaft.

Innehåll:

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Phillips: Nr 675510 2 st storlek 1/25; 4 st storlek 2/25; 1 st storlek 3/25

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Pozidriv: Nr 675530 2 st storlek 1/25; 4 st storlek 2/25; 1 st storlek 3/25

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändiga TORX®: liknande nr 675550 2 st storlek TX10; 2 st storlek TX15; 3 st storlek TX20; 3 st storlek TX25; 1 st storlek TX30; 1 st storlek TX40

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för spår: Vardera 1 st storlek 0,8x5,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5

bitshållare "Rapidaptor": 1 st nr 675020 storlek. 6,3K

Teknisk beskrivning

Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
Drivprofil	Pozidriv-skruvmejsel
Drivprofil	Spårskruvmejsel
tillverkarens beteckning	Bit-Check 30 Diamond 1

Bit längd	25 mm
Antal delar	30
Produktslag	Bitsverktyg

Tillbehör

Bits för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3BiTorsion, diamanbelagd krysspårstorlek / totallängd 2/25 mm	675530 2/25
Fäste med magnet / snabbkoppling Fästetsexkant 6,3K	675020 6,3K
Bits för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3BiTorsion, diamanbelagd krysspårstorlek / totallängd 3/25 mm	675530 3/25
Bits för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3BiTorsion, diamanbelagd krysspårstorlek / totallängd 1/25 mm	675530 1/25
Bits för Phillips, 1/4 tum C 6,3BiTorsion diamanbelagd krysspårstorlek / totallängd 3/25 mm	675510 3/25
Bits för Phillips, 1/4 tum C 6,3BiTorsion diamanbelagd krysspårstorlek / totallängd 2/25 mm	675510 2/25
Bits för Phillips, 1/4 tum C 6,3BiTorsion diamanbelagd krysspårstorlek / totallängd 1/25 mm	675510 1/25