



Bitsats BiTorsion 30 delar



Beställningsdata

Ordernummer	675798
GTIN	4013288179821
Artikelklass	63H

Beskrivning

Innehåll:

Bits-klingor C 6,3 (1/4 tum) sorterade, 1 kopplingskaft.

Innehåll:

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Phillips: Nr 675520 2 st storlek 1/25; 5 st storlek 2/25; 2 st storlek 3/25
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Pozidriv: Nr 675540 2 st storlek 1/25; 6 st storlek 2/25; 2 st storlek 3/25

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändiga TORX®: Nr 675550 1 st storlek TX10; 2 st storlek TX15; 2 st storlek TX20; 2 st storlek TX25; 2 st storlek TX30; 1 st storlek TX40

bitshållare "Rapidaptor": 1 st nr 675020 storlek. 6,3K

Teknisk beskrivning

Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
Drivprofil	Pozidriv-skruvmejsel
Drivprofil	Sexkantnyckel
tillverkarens beteckning	Bit-Check 30 BiTorsion 1
Bit längd	25 mm

Antal delar	30
Produktslag	Bitsverktyg

Tillbehör

Bits för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3BiTorsion krysspårstorlek / totallängd 2/25 mm	675540 2/25
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3BiTorsion Torx®-profil TX30	675550 TX30
Bits för Phillips, 1/4 tum C 6,3BiTorsion krysspårstorlek / totallängd 1/25 mm	675520 1/25
Bits för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3BiTorsion krysspårstorlek / totallängd 3/25 mm	675540 3/25
Bits för Phillips, 1/4 tum C 6,3BiTorsion krysspårstorlek / totallängd 2/25 mm	675520 2/25
Bits för Phillips, 1/4 tum C 6,3BiTorsion krysspårstorlek / totallängd 3/25 mm	675520 3/25
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3BiTorsion Torx®-profil TX40	675550 TX40
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3BiTorsion Torx®-profil TX15	675550 TX15
Bits för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3BiTorsion krysspårstorlek / totallängd 1/25 mm	675540 1/25
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3BiTorsion Torx®-profil TX25	675550 TX25
Fäste med magnet / snabbkoppling Fästetsexkant 6,3K	675020 6,3K
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3BiTorsion Torx®-profil TX10	675550 TX10
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3BiTorsion Torx®-profil TX20	675550 TX20