



Bitsats metall 30 delar



Beställningsdata

Ordernummer	675793
GTIN	4013288179838
Artikelklass	63H

Beskrivning

Innehåll:

Bits-klingor C 6,3 (1/4 tum) sorterade, 1 kopplingskaft.

Innehåll:

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Phillips: Nr 675310 3 st storlek 1/25; 3 st storlek 2/25; 2 st storlek 3/25

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Pozidriv: Nr 675320 3 st storlek 1/25; 3 st storlek 2/25; 3 st storlek 3/25

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändig sexkant: Nr 675240 vardera 1 st storlek 4; 5; 6

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändiga TORX®: 675340 vardera 1 st storlek TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för spår: Vardera 1 st storlek 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5

Bitshållare: 1 st

Teknisk beskrivning

Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
Drivprofil	Pozidriv-skruvmejsel
Drivprofil	Spårskruvmejsel

tillverkarens beteckning	Bit-Check 30 Metal 1
Antal delar	30
Produktslag	Bitsverktyg

Tillbehör

Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3Hex-Plus-profil sexkant 6 mm	675240 6
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 Torx®-profil TX15	675340 TX15
Bits för Phillips, 1/4 tum C 6,3 krysspårstorlek / totallängd 2/25 mm	675310 2/25
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 Torx®-profil TX20	675340 TX20
Bits för Phillips, 1/4 tum C 6,3 krysspårstorlek / totallängd 1/25 mm	675310 1/25
Bits för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3 krysspårstorlek / totallängd 3/25 mm	675320 3/25
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 Torx®-profil TX40	675340 TX40
Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3Hex-Plus-profil sexkant 4 mm	675240 4
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 Torx®-profil TX25	675340 TX25
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 Torx®-profil TX30	675340 TX30
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 Torx®-profil TX10	675340 TX10
Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3Hex-Plus-profil sexkant 5 mm	675240 5
Bits för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3 krysspårstorlek / totallängd 2/25 mm	675320 2/25
Bits för Phillips, 1/4 tum C 6,3 krysspårstorlek / totallängd 3/25 mm	675310 3/25
Bits för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3 krysspårstorlek / totallängd 1/25 mm	675320 1/25