



Hylsnyckelsortiment 1/2 tum fyrkant 39 delar



Beställningsdata

Ordernummer	639261
GTIN	4018754261192
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M5 – M20, utvändiga Torx®-skruvar med gänga M6 – M20. Insexskruvar med gänga M6 – M18, invändiga Torx®-skruvar med gänga M4 – M14.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

leveransinnehåll:

hylsor sexkant: 12 st nr 642200 storlek 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

hylsor för Torx®: 7 st nr 642700 storlek E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24

insexhylsor: 6 st nr 643200 storlek 5; 6; 8; 10; 12; 14

Skruvmejselhylsor för Torx®: 9 st nr 643650 storlek TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

T-handtag: 1 st nr 641300 storlek 300

Förlängare: 2 st. nr 641000 strl. 130; 255

universalknut: 1 st nr 641600 storlek 1/2

spärrskaft: 1 st nr 640100 storlek 1/2

Förvaring i: ABS-plastlåda

Teknisk beskrivning

Nyckelvidder	metrisk
Antal delar	39
Drivprofil	Hylsnyckel för TORX®-skruvar
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Drivprofil	Sexkantnyckel
Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel	5-14 mm
fyrkantsfäste	1/2 tum
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel	8-30 mm
Längd	481 mm
Bredd	288 mm
höjd	82 mm
Produktslag	hylsnyckel

Tillbehör

Hylsnyckelhylsa 1/2 tum för Torx® Torx®-profil E12	642700 E12
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 30 mm	642200 30
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 5 mm	643200 5
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 16 mm	642200 16
Förlängare, 1/2 tum totallängd 130 mm	641000 130
Skruvdragarinsats för Torx®, 1/2 tum Torx®-profil TX55	643650 TX55
Skruvdragarinsats för Torx®, 1/2 tum Torx®-profil TX30	643650 TX30
Hylsnyckelhylsa 1/2 tum för Torx® Torx®-profil E18	642700 E18
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 27 mm	642200 27
Skruvdragarinsats för Torx®, 1/2 tum Torx®-profil TX27	643650 TX27
Hylsnyckelhylsa 1/2 tum för Torx® Torx®-profil E10	642700 E10
Hylsnyckelhylsa 1/2 tum för Torx® Torx®-profil E20	642700 E20
Förlängare, 1/2 tum totallängd 255 mm	641000 255

Skruvdragarinsats för Torx®, 1/2 tum Torx®-profil TX20	643650 TX20
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 13 mm	642200 13
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 10 mm	642200 10
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 8 mm	643200 8
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 8 mm	642200 8
Kardanknut, 1/2 tum Typ 1/2	641600 1/2
Skruvdragarinsats för Torx®, 1/2 tum Torx®-profil TX45	643650 TX45
T-handtag, 1/2 tum totallängd 300 mm	641300 300
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 19 mm	642200 19
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 12 mm	643200 12
Skruvdragarinsats för Torx®, 1/2 tum Torx®-profil TX25	643650 TX25
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 18 mm	642200 18
Hylsnyckelhylsa 1/2 tum för Torx® Torx®-profil E24	642700 E24
Skruvdragarinsats för Torx®, 1/2 tum Torx®-profil TX50	643650 TX50
Hylsnyckelhylsa 1/2 tum för Torx® Torx®-profil E14	642700 E14
Skruvdragarinsats för Torx®, 1/2 tum Torx®-profil TX40	643650 TX40
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 6 mm	643200 6
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 22 mm	642200 22
Hylsnyckelhylsa 1/2 tum för Torx® Torx®-profil E16	642700 E16
Skruvdragarinsats för Torx®, 1/2 tum Torx®-profil TX60	643650 TX60
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 10 mm	643200 10
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 17 mm	642200 17
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 21 mm	642200 21
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 24 mm	642200 24
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 14 mm	643200 14