



## Bits-sortiment Universal 30 delar



### Beställningsdata

Ordernummer	675791
GTIN	4013288191595
Artikelklass	63H

### Beskrivning

#### Innehåll:

Bits-klingor C 6,3 (1/4 tum) sorterade, 1 kopplingskaft.

#### Innehåll:

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Phillips: Nr 675200 2 st storlek 1/25; 3 st storlek 2/25; 1 st storlek 3/25

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Pozidriv: Nr 675380 2 st storlek 1/25; 3 st storlek 2/25; 1 st storlek 3/25

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändig sexkant: Nr 675240 vardera 1 st storlek 3; 4; 5; 6; 8

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändiga TORX®: liknande nr 675550 vardera 1 st storlek TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändiga TORX® med stift: Nr 675350 vardera 1 st storlek TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för spår: 1 st storlek 1,0x5,5

bitshållare "Rapidaptor": 1 st nr 675020 storlek. 6,3K

### Teknisk beskrivning

Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
Drivprofil	Pozidriv-skruvmejsel
Drivprofil	Sexkantnyckel

Drivprofil	Spårskruvmejsel
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Drivprofil	Skruvmejsel för TORX®-skruvar med hål
tillverkarens beteckning	Bit-Check 30 Universal 1
Produktslag	Bitsverktyg

## Tillbehör

Fäste med magnet / snabbkoppling Fästetsexkant 6,3K	675020 6,3K
Bit för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3, med torsionszonhårt krysspårstorlek / totallängd 2/25 mm	675380 2/25
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3med hål Torx®-profil TX25	675350 TX25
Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3Hex-Plus-profil sexkant 8 mm	675240 8
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3med hål Torx®-profil TX20	675350 TX20
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3med hål Torx®-profil TX40	675350 TX40
Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3Hex-Plus-profil sexkant 3 mm	675240 3
Bit för Phillips, 1/4 tum C 6,3, med torsionszon krysspårstorlek / totallängd 1/25 mm	675200 1/25
Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3Hex-Plus-profil sexkant 4 mm	675240 4
Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3Hex-Plus-profil sexkant 5 mm	675240 5
Bits för Phillips, 1/4 tum C 6,3BiTorsion krysspårstorlek / totallängd 1/25 mm	675520 1/25
Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3Hex-Plus-profil sexkant 6 mm	675240 6
Bit för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3, med torsionszonhårt krysspårstorlek / totallängd 3/25 mm	675380 3/25
Bit för Phillips, 1/4 tum C 6,3, med torsionszon krysspårstorlek / totallängd 3/25 mm	675200 3/25
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3med hål Torx®-profil TX10	675350 TX10
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3med hål Torx®-profil TX30	675350 TX30
	675380 1/25

Bit för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3, med torsionszonhårt  
krysspårstorlek / totallängd 1/25 mm

Bit för Phillips, 1/4 tum C 6,3, med torsionszon  
krysspårstorlek / totallängd 2/25 mm

675200 2/25

Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 med hål Torx®-profil TX15

675350 TX15