



Bitsortiment, rostfritt stål 30 delar



Beställningsdata

Ordernummer	675796
GTIN	4013288115126
Artikelklass	63H

Beskrivning

Innehåll:

Bits-klingor C 6,3 (1/4 tum) sorterade, 1 kopplingskaft.

Innehåll:

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Phillips: Nr 675490 1 st storlek 1/25; 3 st storlek 2/25; 1 st storlek 3/25

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Pozidriv: Nr 675492 2 st storlek 1/25; 3 st storlek 2/25; 1 st storlek 3/25

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändig sexkant: Nr 675494 vardera 1 st storlek 2,5; 3; 4; 5; 5,5

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändiga TORX®: Nr 675496 2 st storlek TX10; 2 st storlek TX15; 3 st storlek TX20; 3 st storlek TX25; 2 st storlek TX30; 1 st storlek TX40

Kopplingskaft "Rapidaptor Stainless": 1 st nr 675020 storlek 6,35

Teknisk beskrivning

Drivprofil	Sexkantnyckel
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
Drivprofil	Pozidriv-skruvmejsel
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
tillverkarens beteckning	Bit-Check 30 Stainless 1

Bit längd	25 mm
Material	Rostfritt stål, INOX
Antal delar	30
färgkod	ja
Produktslag	Bitsverktyg

Tillbehör

Bits för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3Rostfritt stål krysspårstorlek / totallängd 3/25 mm	675492 3/25
Bits för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3Rostfritt stål krysspårstorlek / totallängd 2/25 mm	675492 2/25
Bits för Phillips, 1/4 tum C 6,3Rostfritt stål krysspårstorlek / totallängd 3/25 mm	675490 3/25
Fäste med magnet / snabbkoppling Fästetsexkant 6,3S	675020 6,3S
Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3Hex-Plus-profil rostfritt stål sexcant 3 mm	675494 3
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3Rostfritt stål Torx®-profil TX10	675496 TX10
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3Rostfritt stål Torx®-profil TX25	675496 TX25
Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3Hex-Plus-profil rostfritt stål sexcant 4 mm	675494 4
Bits för Phillips, 1/4 tum C 6,3Rostfritt stål krysspårstorlek / totallängd 2/25 mm	675490 2/25
Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3Hex-Plus-profil rostfritt stål sexcant 5 mm	675494 5
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3Rostfritt stål Torx®-profil TX15	675496 TX15
Bits för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3Rostfritt stål krysspårstorlek / totallängd 1/25 mm	675492 1/25
Bits för Phillips, 1/4 tum C 6,3Rostfritt stål krysspårstorlek / totallängd 1/25 mm	675490 1/25
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3Rostfritt stål Torx®-profil TX40	675496 TX40
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3Rostfritt stål Torx®-profil TX30	675496 TX30

Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3Hex-Plus-profil rostfritt stål
sexkant 2,5 mm

675494 2,5

Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3Rostfritt stål Torx®-profil TX20

675496 TX20