



## Bits-sortiment BiTorsion 61 delar



### Beställningsdata

Ordernummer	675950
GTIN	4013288179937
Artikelklass	63H

### Beskrivning

#### Innehåll:

Bits-klingor C 6,3 (1/4 tum) sorterade, 1 kopplingskaft.

#### Innehåll:

Bits, längd 25 mm, C 6,3 för Phillips: Nr 675510 1 st storlek 1/25; 2 st storlek 2/25; 1 st storlek 3/25  
 Bits, längd 25 mm, C 6,3 för Phillips: Nr 675520 2 st storlek 1/25; 8 st storlek 2/25; 1 st storlek 3/25  
 Bits, längd 25 mm, C 6,3 för Pozidriv: Nr 675530 1 st storlek 1/25; 2 st storlek 2/25; 1 st storlek 3/25  
 Bits, längd 25 mm, C 6,3 för Pozidriv: 2 st storlek 1; 8 st storlek 2; 1 st storlek 3  
 Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändig sexkant: 3 st storlek 2,5; 3 st storlek 3,0; 3 st storlek 4,0; 2 st storlek 5,0  
 Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändiga Torx®: Nr 675550 3 st storlek TX10; 2 st storlek TX15; 4 st storlek TX20; 4 st storlek TX25; 2 st storlek TX30; 1 st storlek TX40  
 Bits, längd 25 mm, C 6,3 för spår: Vardera 1 st storlek 0,8×5,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5  
 bitshållare "Rapidaptor": 1 st nr 675020 storlek. 6,3K

### Teknisk beskrivning

Drivprofil	Pozidriv-skruvmejsel
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar

Drivprofil	Sexkantnyckel
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
tillverkarens beteckning	Bit-Safe 61 BiTorsion 1
Bit längd	25 mm
Antal delar	61
färgkod	ja
Produktslag	Bitsverktyg

## Tillbehör

Fäste med magnet / snabbkoppling Fästetsexkant 6,3K	675020 6,3K
Bits för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3BiTorsion, diamantbelagd krysspårstorlek / totallängd 1/25 mm	675530 1/25
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3BiTorsion Torx®-profil TX20	675550 TX20
Bits för Phillips, 1/4 tum C 6,3BiTorsion diamantbelagd krysspårstorlek / totallängd 2/25 mm	675510 2/25
Bits för Phillips, 1/4 tum C 6,3BiTorsion krysspårstorlek / totallängd 2/25 mm	675520 2/25
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3BiTorsion Torx®-profil TX15	675550 TX15
Bits för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3BiTorsion, diamantbelagd krysspårstorlek / totallängd 2/25 mm	675530 2/25
Bits för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3BiTorsion, diamantbelagd krysspårstorlek / totallängd 3/25 mm	675530 3/25
Bits för Phillips, 1/4 tum C 6,3BiTorsion diamantbelagd krysspårstorlek / totallängd 3/25 mm	675510 3/25
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3BiTorsion Torx®-profil TX30	675550 TX30
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3BiTorsion Torx®-profil TX40	675550 TX40
Bits för Phillips, 1/4 tum C 6,3BiTorsion diamantbelagd krysspårstorlek / totallängd 1/25 mm	675510 1/25
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3BiTorsion Torx®-profil TX10	675550 TX10
	675520 3/25

Bits för Phillips, 1/4 tum C 6,3BiTorsion krysspårstorlek /  
totalängd 3/25 mm

Bits för Phillips, 1/4 tum C 6,3BiTorsion krysspårstorlek /  
totalängd 1/25 mm

675520 1/25

Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3BiTorsion Torx®-profil TX25

675550 TX25