


Garant**Parallellunderläggssats, Längd: 150mm****Beställningsdata**

Ordernummer	366702 150
GTIN	4045197799289
Artikelklass	31Z

Beskrivning**Utförande:**

GARANT – **Precisionsutförande**. Partolerans $\leq 0,004$ mm, bredd- / höjdtolerans $\leq 0,007$ mm, extremt exakta jämnheter och vinklar. Underlägg förvaras i ett speciellt plaststativ. Hårdhet: 60 HRC.

Parvis finslipade.**Användningsdata:**

Vid precisionsarbeten för parallell uppspänning av arbetsstycken i skruvstycken eller andra anordningar.

Innehåll:

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

OBS!:

Storlek 125 - 200: 1 mm och uppåt; alla dimensioner utom 9 mm kan nås.

Reservhållare se reservdelsförteckningen. 1 mm stigande (utom 9 mm), i övrigt kan alla mått uppnås.

Teknisk beskrivning

antal lister	24 par
--------------	--------

Längd	150 mm
Formbeskrivning	parallell
Formbeskrivning	jämn
Formbeskrivning	rätvinklig
Produktslag	Parallellunderlägg

Tillbehör

Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 150 bredd × höjd 14X22 mm	366716 14X22
Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 150 bredd × höjd 12X20 mm	366716 12X20
Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 150 bredd × höjd 8X16 mm	366716 8X16
Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 150 bredd × höjd 14X17 mm	366716 14X17
Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 150 bredd × höjd 8X21 mm	366716 8X21
Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 150 bredd × höjd 8X26 mm	366716 8X26
Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 150 bredd × höjd 8X31 mm	366716 8X31
Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 150 bredd × höjd 10X23 mm	366716 10X23
Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 150 bredd × höjd 10X33 mm	366716 10X33
Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 150 bredd × höjd 12X15 mm	366716 12X15
Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 150 bredd × höjd 12X40 mm	366716 12X40
Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 150 bredd × höjd 10X28 mm	366716 10X28
	366716 14X37

Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 150
bredd × höjd 14X37 mm

Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 150
bredd × höjd 14X27 mm

366716 14X27

Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 150
bredd × höjd 8X36 mm

366716 8X36

Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 150
bredd × höjd 12X25 mm

366716 12X25

Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 150
bredd × höjd 10X13 mm

366716 10X13

Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 150
bredd × höjd 12X35 mm

366716 12X35

Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 150
bredd × höjd 10X18 mm

366716 10X18

Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 150
bredd × höjd 14X32 mm

366716 14X32

Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 150
bredd × höjd 14X42 mm

366716 14X42

Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 150
bredd × höjd 8X11 mm

366716 8X11

Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 150
bredd × höjd 12X30 mm

366716 12X30

Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 150
bredd × höjd 10X38 mm

366716 10X38

Plaststativ för parallellunderlägg Typ 125-200

366701 125-200