


Garant**Parallellunderläggssats, Längd: 200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	366702 200
GTIN	4045197799302
Artikelklass	31Z

Beskrivning**Utförande:**

GARANT – **Precisionsutförande**. Partolerans $\leq 0,004$ mm, bredd- / höjdtolerans $\leq 0,007$ mm, extremt exakta jämnheter och vinklar. Underlägg förvaras i ett speciellt plaststativ. Hårdhet: 60 HRC.

Parvis finslipade.**Användningsdata:**

Vid precisionsarbeten för parallell uppspanning av arbetsstycken i skruvstycken eller andra anordningar.

Innehåll:

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

OBS!:

Storlek 125 - 200: 1 mm och uppåt; alla dimensioner utom 9 mm kan nås.

Reservhållare se reservdelsförteckningen. 1 mm stigande (utom 9 mm), i övrigt kan alla mått uppnås.

Teknisk beskrivning

Längd	200 mm
-------	--------

antal lister	24 par
Formbeskrivning	parallell
Formbeskrivning	jämn
Formbeskrivning	rätvinklig
Produktslag	Parallellunderlägg

Tillbehör

Parallellunderlägg, separata par för366702 strl. 200 bredd × höjd 14X27 mm	366726 14X27
Parallellunderlägg, separata par för366702 strl. 200 bredd × höjd 12X40 mm	366726 12X40
Parallellunderlägg, separata par för366702 strl. 200 bredd × höjd 12X35 mm	366726 12X35
Parallellunderlägg, separata par för366702 strl. 200 bredd × höjd 8X31 mm	366726 8X31
Parallellunderlägg, separata par för366702 strl. 200 bredd × höjd 8X11 mm	366726 8X11
Parallellunderlägg, separata par för366702 strl. 200 bredd × höjd 12X15 mm	366726 12X15
Parallellunderlägg, separata par för366702 strl. 200 bredd × höjd 10X33 mm	366726 10X33
Parallellunderlägg, separata par för366702 strl. 200 bredd × höjd 10X38 mm	366726 10X38
Parallellunderlägg, separata par för366702 strl. 200 bredd × höjd 8X26 mm	366726 8X26
Parallellunderlägg, separata par för366702 strl. 200 bredd × höjd 10X13 mm	366726 10X13
Parallellunderlägg, separata par för366702 strl. 200 bredd × höjd 8X16 mm	366726 8X16
Parallellunderlägg, separata par för366702 strl. 200 bredd × höjd 10X23 mm	366726 10X23
	366726 8X21

Parallellunderlägg, separata par för 366702 strl. 200 bredd × höjd 8X21 mm

Parallellunderlägg, separata par för 366702 strl. 200 bredd × höjd 14X22 mm

366726 14X22

Parallellunderlägg, separata par för 366702 strl. 200 bredd × höjd 14X32 mm

366726 14X32

Parallellunderlägg, separata par för 366702 strl. 200 bredd × höjd 10X18 mm

366726 10X18

Plaststativ för parallellunderlägg Typ 125-200

366701 125-200

Parallellunderlägg, separata par för 366702 strl. 200 bredd × höjd 10X28 mm

366726 10X28

Parallellunderlägg, separata par för 366702 strl. 200 bredd × höjd 12X25 mm

366726 12X25

Parallellunderlägg, separata par för 366702 strl. 200 bredd × höjd 8X36 mm

366726 8X36

Parallellunderlägg, separata par för 366702 strl. 200 bredd × höjd 14X42 mm

366726 14X42

Parallellunderlägg, separata par för 366702 strl. 200 bredd × höjd 14X37 mm

366726 14X37

Parallellunderlägg, separata par för 366702 strl. 200 bredd × höjd 12X20 mm

366726 12X20

Parallellunderlägg, separata par för 366702 strl. 200 bredd × höjd 14X17 mm

366726 14X17

Parallellunderlägg, separata par för 366702 strl. 200 bredd × höjd 12X30 mm

366726 12X30