


ESD basmontagesrtiment, Antal verktyg: 15



Beställningsdata

Ordernummer	973235 15
GTIN	2050002041943
Artikelklass	91A

Beskrivning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i ESD-cellplastinsats. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. **Täckskiktet är antracitfärgat**, den underliggande **grå kontrastfärgen** visar om verktyg saknas.

leveransinnehåll:

ESD-cellplastinsats, tom, nr 973200 storlek 973235: 1 st.
PB SWISS TOOLS ESD skruvdragare för spår nr 660050 storlek 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: 1 st vard.
PB SWISS TOOLS ESD skruvdragare för Pozidriv nr 667687storlek 1; 2: 1 st vard.
GARANT ESD elektroniksidaavbitare nr 726210 storlek 125: 1 st.
GARANT ESD elektroniksidaavbitare spetsigt huvud nr 726250 storlek 125: 1 st.
GARANT ESD spetsig elektroniktång nr 727170 storlek 140: 1 st.
HOLEX ESD pincett spetsig nr 727510 storlek AMB: 1 st.
HOLEX ESD pincett vinklad nr 727600 storlek AMB: 1 st.
GARANT easyPick ESD-smådelshållare nr 972312 storlek 3x3/1: 3 st

Teknisk beskrivning

Antal verktyg	15
djup i G	20
Djup	500 mm
Bredd	300 mm

bredd i G	12
Utförande	med verktygssortiment
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	12×20
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktslag	Cellplastinlägg

Tillbehör

Cellplastinlägg, tomt, för verktygssatserESD passar cellplastsortiment 973235	973200 973235
Elektroniksidavbitare, normal huvudform totallängd 125 mm	726210 125
Skruvdragare för Pozidriv, med 2K-SwissGrip-handtagESD krysspårstorlek 1	667687 1
Pincett spetsig, 115 mm form 3c Material AMB	727510 AMB
Elektroniksidavbitare, spetsigt huvud totallängd 125 mm	726250 125
Skruvdragare för spår, med 2K-SwissGrip-handtagESD mejselbredd b 5,5 mm	660050 5,5
Pincett med smal spets vinklad, 150 mm, form 22b Material AMB	727600 AMB
Skruvdragare för spår, med 2K-SwissGrip-handtagESD mejselbredd b 3,5 mm	660050 3,5
Skruvdragare för spår, med 2K-SwissGrip-handtagESD mejselbredd b 4 mm	660050 4
Skruvdragare för spår, med 2K-SwissGrip-handtagESD mejselbredd b 2,5 mm	660050 2,5
ESD-smådelsbehållare Höjd mm / Typ 26/1	972310 26/1
Elektronikspetsstång totallängd 140 mm	727170 140
Skruvdragare för spår, med 2K-SwissGrip-handtagESD mejselbredd b 6,5 mm	660050 6,5
	667687 2

Skruvdragare för Pozidriv, med 2K-SwissGrip-handtagESD
krysspårstorlek 2
