



## Sexkantvinkelskruvdragarsats 90°– 100° lång, med sfäriskt huvud och kort skänkel förkromad, Antal skruvdragare: 9



### Beställningsdata

Ordernummer	627386 9
GTIN	7610733282845
Artikelklass	63D

### Beskrivning

#### Utförande:

Extra kort skänkel med flexibel vinkel (90°– 100°), sfäriskt huvud kan sättas an i lutning upp till 30°. PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.

#### Fördel:

Flexibel vinkel vid den korta skänkeln (90°– 100°).

**90° för införing:** Även mycket svåråtkomliga ställen nås lätt.

**100° för arbete:** Genom det fria handutrymme som skapas säkerställs ett behagligt och säkert arbete.

#### Material:

Förnicklad och förkromad yta.

#### leveransinnehåll:

Vardera 1 vinkelskruvdragare nr 627381: strl 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8

Förvaring i: Plasthållare

### Teknisk beskrivning

förpackning	Plasthållare
Antal skruvmejslar	9
Material	PB Swiss Tools-speciallegering
Drivprofil	Sexkantnyckel
Yta	förkromad

Klotformat huvud på den långa skänkeln	ja
100-gradersvinkel	ja
kort skänkel	ja
Långt utförande	ja
Produktslag	Skruvmejslar

## Tillbehör

Sexkantvinkelskruvdragare 90°– 100° lång, med sfäriskt huvud och kort skänkelförkromad sexkant 4 mm	627381 4
Sexkantvinkelskruvdragare 90°– 100° lång, med sfäriskt huvud och kort skänkelförkromad sexkant 3 mm	627381 3
Sexkantvinkelskruvdragare 90°– 100° lång, med sfäriskt huvud och kort skänkelförkromad sexkant 2,5 mm	627381 2,5
Sexkantvinkelskruvdragare 90°– 100° lång, med sfäriskt huvud och kort skänkelförkromad sexkant 5 mm	627381 5
Sexkantvinkelskruvdragare 90°– 100° lång, med sfäriskt huvud och kort skänkelförkromad sexkant 2 mm	627381 2
Sexkantvinkelskruvdragare 90°– 100° lång, med sfäriskt huvud och kort skänkelförkromad sexkant 10 mm	627381 10
Sexkantvinkelskruvdragare 90°– 100° lång, med sfäriskt huvud och kort skänkelförkromad sexkant 8 mm	627381 8
Sexkantvinkelskruvdragare 90°– 100° lång, med sfäriskt huvud och kort skänkelförkromad sexkant 6 mm	627381 6
Sexkantvinkelskruvdragare 90°– 100° lång, med sfäriskt huvud och kort skänkelförkromad sexkant 1,5 mm	627381 1,5