



## Automatiksveatsmask med andningskydd med fläktsystem 3M™ Speedglas™ G5-01-VC med Adflo™, Typ: START



### Beställningsdata

Ordernummer	097917 START
GTIN	4062406270551
Artikelklass	040

### Beskrivning

#### Utförande:

Bekvämt svetsarbete med konstant andningskydd och flexibelt siktskydd genom kombinationen av 3M™ Speedglas™-**högkapacitetssvetsarmasken G5-01** och **fläktandningskyddssystemet Adflo™**. Automatsvetsarmasken har en **Flip Up-mekanism** som gör det bekvämt att byta mellan klart skyddsglas och svetsfilter utan att masken behöver tas av. På så sätt fortsätter andningskyddet att fungera också under för- och efterarbeten med uppfällt filter och ger samtidigt bra och skyddad sikt mot arbetsstycket, t.ex. vid slipning. Den nya variabla färgtekniken 3M™ Speedglas™ **Variable Color Technology** möjliggör ännu bättre sikt och kontroll av svetsbadet. I det mörka steget kan man välja mellan naturton, kallton eller varmton. Det nya luftkanalsystemet ger dig tre alternativ för individuell inriktning av luftflödet, också under svetsningen.

**Mörka skyddssteg:** 5, 8 – 14.

**Ljussteg:** 3. Med litiumjonbatteri (livslängd 1 500 timmar).

**Synfält, svetsfilter:** 73 × 109 mm.

#### Norm:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT; EN 12941

#### leveransinnehåll:

- 3M™ Speedglas™ högkapacitetssvetsarmask G5-01 med automatsvetsfilter G5-01VC (nr 098209 G5-01-VC).
- 3M™ Adflo™ High Altitude fläktandningskydd nr 097900 (Adflo™ High-Altitude fläktandningskydd, luftslang QRS (nr 097981), luftflödesindikator förfilter (nr 097986),

gnistskydd (nr 097984), partikelfilter (nr 097989), högkapacitetsbatteri (nr 097995), bälte och laddare (nr 097996).

- Förbrukningsmateialsats (3 svettremmar av mjuk bomull, frotté (nr 098004) och läder, 2 invändiga försättsrutor (nr 098002), 4 utvändiga standardförsättsrutor (nr 097930), visir, luftslangöverdrag. ansiktstätning.
- Förvaringsväska.

## Teknisk beskrivning

Klassificering enligt EN 379	1/1/1/2
Energiförsörjning	Batteridriven
Kopplingstid från mörk till ljus	500 - 1300 ms
Kopplingstid från ljus till mörk	0,1 ms
Antal ingående batterier	1
Batterityp	Litiumjon
Produktslag	Svetsmask

## Tillbehör

AutomatiksvefsfilterG5-01-VC Typ G5-01-VC	098209 G5-01-VC
---	-----------------