

Garant GRIDLINE

**Verktøysskåp komplett med lådor 75 kg, 36×20G, höjd mm/antal lådor: 800/5****Beställningsdata**

Ordernummer	930705 800/5
GTIN	4062406273613
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****Utförande:**

Komplett utrustat verktøysskåp i 40×24G, med utdragslådor 36×20G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronhöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

**Beläggning:**

Utdragslådans fronhöjd mm: 75, 100, 100, 125, 300

**Lackering:**

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

**Teknisk beskrivning**

höjd	800 mm
Bredd	1000 mm
Lådornas effektiva yta i G	36×20
Djup	600 mm

effektiv höjd för lådor	700 mm
Antal lådor	5
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	125 mm
Lådor fronthöjd	300 mm
effektiv höjd	700 mm
lådornas effektiva djup i G	20
lådornas effektiva bredd i G	36
lådornas effektiva djup	500 mm
Antal dörrar	0
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
lådornas effektiva bredd	900 mm
vikt	124 kg
Underbyggnad under höjjusterbar arbetsplats	nej
Antal utdragshyllor	0
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	36x20G
Produktslag	Verktygsskåp

## Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Verktgsskåpstomme för utdragslådor höjd 800 mm	930735 800
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 100 mm	930743 100
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 125 mm	930743 125
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 300 mm	930743 300
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 75 mm	930743 75