

Garant GRIDLINE

**Verktøysskåp komplett med lådor 75 kg, 36×24G, höjd mm/antal lådor:  
900/6A****Beställningsdata**

Ordernummer	931305 900/6A
GTIN	4062406275549
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****Utförande:**

Komplett utrustat verktøysskåp i 40×28G, med utdragslådor 36×24G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

**Beläggning:**

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 75, 150, 150, 150, 200

**Lackering:**

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

**Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

**Teknisk beskrivning**

höjd	900 mm
Bredd	1000 mm
vikt	158 kg

Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
Lådor fronthöjd	200 mm
Antal lådor	6
lådornas effektiva bredd	900 mm
lådornas effektiva djup i G	24
lådornas effektiva djup	600 mm
Djup	700 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
effektiv höjd för lådor	800 mm
Antal dörrar	0
Lådornas effektiva yta i G	36×24
effektiv höjd	800 mm
lådornas effektiva bredd i G	36
Underbyggnad under höjjusterbar arbetsplats	nej
Antal utdragshyllor	0
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscyliner
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	36×24G
Produktslag	Verktygsskåp

## Tillbehör

Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 200 mm	931353 200
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 75 mm	931353 75
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 250 mm	931353 250
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 50 mm	931353 50
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 150 mm	931353 150
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 100 mm	931353 100
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 300 mm	931353 300
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 125 mm	931353 125
Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Verktygsskåpstomme för utdragslådor höjd 900 mm	931335 900