

**Garant****Stånggripare, största arbetsstyckdiameter: 65mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319711 65
GTIN	4062406239169
Artikelklass	31V

**Beskrivning****Utförande:**

- **Modernt stånggriparkoncept – Möjliggör gripande både från sidan och framifrån.**
- **Möjliggör automatisk användning i maskindrift resp. programförlopp med hydraulisk griparmanövrering via kylvätsketryck (3 – 50 bar).**
- **Högklassiga komponenter: eloxerad aluminiumgriparstomme, slitdelar av härdat stål, slipade resp. hårdbearbetade.**
- **Unik mekanism med dubbelkulstyrning resp. dubbelkolvprincip för maximal slitstyrka och hantering av stora arbetsstyckvikter (drag 26 kg, lyft 16 kg).**

**Fördel:**

- **Inga repmärken på komponenten (gäller också gripande av färdiga delar).**
- **Gripande från sidan – griparen kan röra sig extremt nära svarvchucken.**
- **Förflyttning av stora vikter.**
- **Extremt flexibel – Via olika påskruvningsadapttrar kan griparen användas till både VDI- och BMT-revolvrar. Backgränssnitt 1/16 tum × 90°, därmed kan också standardöverbackar användas. (BMT bara med borrstånghållare)**
- **Trycket och därmed fasthållningskraften kan ställas in partiellt (75 – 100 %).**
- **Kräver mycket litet underhåll.**

**Användningsdata:**

Efterdragning av stången i maskinen, bl.a. för maskiner utan stånglastare. Automatisk uttagning av färdiga komponenter och överlämnande från huvud- till motspindel är möjligt. Spännområde (med backar nr 319718) 8 – 65 mm.

**Specialtillbehör:**

Adapter nr 319713; 319714; 319716 och överbackar nr 319718.

**OBS!:**

Programmeringstips se bruksanvisningen.

---

**Teknisk beskrivning**

Längd	90 mm
Bredd	46 mm
höjd	85,6 mm
Produktslag	Stånggripare

---

**Tillbehör**

Överbackar för stånggripare spännvidd ALU mm	319718 ALU
Överbackar för stånggripare spännvidd 20-45 mm	319718 20-45
VDI-adapter för stånggripare Typ 40	319714 40
VDI-adapter vinklad för stånggripare Typ 40-A	319716 40-A
VDI-adapter vinklad för stånggripare Typ 30-A	319716 30-A
Stånggriparadapter Skaftdiameter D1 32 mm	319713 32
Överbackar för stånggripare spännvidd 8-20 mm	319718 8-20
VDI-adapter för stånggripare Typ 30	319714 30
Överbackar för stånggripare spännvidd 45-65 mm	319718 45-65