

Garant**ER-hylschuckar Form AD, BT 30 kort, för ER-spännhylsstorlek: 32****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 303690 32 |
| GTIN | 4062406249601 |
| Artikelklass | 31A |

Beskrivning**Utförande:**

Utvändig och invändig kona slipade. Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång). Med RFID / Balluff-Chip-hål.

- **Högklassig precisionsspännmutter.**
- **Spännmuttern finbalanserad (G2,5 / 25000 varv/minut).**
- **Optimala slitageegenskaper resp. momentöverföring genom den belagda precisionsspännmuttern.**

Fördel:

Genom **dubbelkontakten mellan konen och plananliggningen** skapas en mer stabil och exakt spännsituation:

- **Bättre ytkvalitet**
- **Längre verktygsanvändningstider**
- **Konstant förankring i spindel (även vid höga varvtal)**
- **Bättre rundgångsnoggrannhet**

Ett BT-dubbelkontaktfäste kan också användas i en standard BT-maskinspindel – och omvänt. Dubbelkontaktens fördelar framträder dock bara med ett dubbelkontaktfäste och en dubbelkontaktspindel.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i spännhylsor enligt **DIN 6499-form A och form B.**

leveransinnehåll:

Inklusive ER-hylsmutter.

Specialtillbehör:

ER-spännhylsor nr 308881 – 309434. ER-chucknycklar nr 309680– 309720 resp. 613300, ER-spännmutter 309610.

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

OBS!:

Passande hylsmutter nr 309580 eller 309610.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Utvändig-Ø D | 50 mm |
| spännvidd | 2 - 20 mm |
| För ER-spännhylsor | 32 |
| utkragningslängd A-mått | 70 mm |
| a | 1 mm |
| ER-chucknyckel nr 309680 | 32 |
| Lös ER-hylsmutter nr 309580 | 32 |
| Spännhylsa D ₁ | 2-20 mm |
| fäste | BT 30 kort |
| Hållare norm | JIS B6339 |
| Hållare norm | JIS B6339 |
| Form | AD |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min ⁻¹ |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm |
| Bearbetningsstrategi | HSC |
| Utförande | BT-DC |
| Balluffchiphål | ja |
| Produktslag | Spänntångchuck |

Tillbehör

ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 32

309680 32