



Sexkantvinkelskruvdragarsats 90°– 100° lång, med sfäriskt huvud och kort skänkel pulverbelagda, Antal skruvdragare: 9



Beställningsdata

Ordernummer	627387 9
GTIN	7610733283132
Artikelklass	63D

Beskrivning

Utförande:

Extra kort skänkel med flexibel vinkel (90°– 100°), sfäriskt huvud kan sättas an i lutning upp till 30°. PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.

Fördel:

Flexibel vinkel vid den korta skänkeln (90°– 100°).

90° för införing: Även mycket svåråtkomliga ställen nås lätt.

100° för arbete: Genom det fria handutrymme som skapas säkerställs ett behagligt och säkert arbete.

Material:

Förnicklad, förkromad och **pulverbelagd** yta som gör den lätt att hitta genom den tydliga färgkodningen "Rainbow".

leveransinnehåll:

Vardera 1 vinkelskruvdragare nr 627382: strl 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8

Förvaring i: Plasthållare

Teknisk beskrivning

Antal skruvmejslar	9
förpackning	Plasthållare
Material	PB Swiss Tools-speciallegering
Drivprofil	Sexkantnyckel
Yta	pulverbelagda

Klotformat huvud på den långa skänkeln	ja
100-gradersvinkel	ja
kort skänkel	ja
Långt utförande	ja
Produktslag	Skruvmejslar

Tillbehör

Sexkantvinkelskruvdragare 90°– 100° lång, med sfäriskt huvud och kort skänkelpulverbelagda sexkant 6 mm	627382 6
Sexkantvinkelskruvdragare 90°– 100° lång, med sfäriskt huvud och kort skänkelpulverbelagda sexkant 4 mm	627382 4
Sexkantvinkelskruvdragare 90°– 100° lång, med sfäriskt huvud och kort skänkelpulverbelagda sexkant 8 mm	627382 8
Sexkantvinkelskruvdragare 90°– 100° lång, med sfäriskt huvud och kort skänkelpulverbelagda sexkant 5 mm	627382 5
Sexkantvinkelskruvdragare 90°– 100° lång, med sfäriskt huvud och kort skänkelpulverbelagda sexkant 2,5 mm	627382 2,5
Sexkantvinkelskruvdragare 90°– 100° lång, med sfäriskt huvud och kort skänkelpulverbelagda sexkant 2 mm	627382 2
Sexkantvinkelskruvdragare 90°– 100° lång, med sfäriskt huvud och kort skänkelpulverbelagda sexkant 3 mm	627382 3
Sexkantvinkelskruvdragare 90°– 100° lång, med sfäriskt huvud och kort skänkelpulverbelagda sexkant 1,5 mm	627382 1,5
Sexkantvinkelskruvdragare 90°– 100° lång, med sfäriskt huvud och kort skänkelpulverbelagda sexkant 10 mm	627382 10