



Bitsats med bitsskruvmejsel 17 delar, Antal skruvmejslar: 17



Beställningsdata

Ordernummer	676215 17
GTIN	4013288214546
Artikelklass	63H

Beskrivning

Utförande:

Med ergonomiskt 2K-T-handtag med Rapidaptor-bitshållare. Praktikorienterat sammanställda Kraftform Kompakt®-sortiment med bits och manöververktyg **för hand och maskinellt. Kraftform**-skruvdragarhandtag med snabbytesfäste för 1/4 tum bits med skaft C 6,3 **och** E 6,3.

Innehåll:

Bits, längd 89 mm, E 6,3 för Phillips: Vardera 1 st nr 674200 storlek 2/89; 3/89

Bits, längd 89 mm, E 6,3 för Pozidriv: Vardera 1 st nr 674220 storlek 2/89; 3/89

Bits, längd 89 mm, E 6,3, för invändig sexkant: Vardera 1 st nr 674247 storlek 3/89; 4/89; 5/89; 6/89; 8/89

Bits, längd 89 mm, E 6,3, för invändiga Torx®: Vardera 1 st nr 674250 storlek TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bits, längd 89 mm, E 6,3 för spår: 1 st nr 674260 storlek 5,5/89

bitsskruvmejsel: 1 st nr 676656 storlek 6,3

Teknisk beskrivning

Drivprofil	Spårskruvmejsel
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Drivprofil	Sexkantnyckel

Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
Drivprofil	Pozidriv-skruvmejsel
tillverkarens beteckning	Kraftform Kompakt 400
Drivverktyg	Ringspärrnyckel 1/4 tum
Drivverktyg	bitsskruvmejsel
Drivverktyg	1 Bits-spärrnyckel 1/4"
Produktslag	Bitsverktyg

Tillbehör

Bits för sexkant, lång, 1/4 tum E 6,3Hex-Plus-profil sexkant / totallängd 5/89 mm	674247 5/89
Bits för Phillips, 1/4 tum E 6,3 krysspårstorlek / totallängd 2/89 mm	674200 2/89
Bits för sexkant, lång, 1/4 tum E 6,3Hex-Plus-profil sexkant / totallängd 3/89 mm	674247 3/89
Bits för Torx®, lång, 1/4 tum E 6,3 Torx®-profil / totallängd TX15/89 mm	674250 TX15/89
Bits för Pozidriv, 1/4 tum E 6,3 krysspårstorlek / totallängd 3/89 mm	674220 3/89
Bits för sexkant, lång, 1/4 tum E 6,3Hex-Plus-profil sexkant / totallängd 6/89 mm	674247 6/89
Kraftform skruvdragarhållare för 1/4 tum bitsmed snabbchuck sexkantsfäste 6,3 mm	676656 6,3
Bit för spår, 1/4 tum E 6,3 mejselbredd / totallängd 5,5/89 mm	674260 5,5/89
Bits för Torx®, lång, 1/4 tum E 6,3 Torx®-profil / totallängd TX30/89 mm	674250 TX30/89
Bits för Torx®, lång, 1/4 tum E 6,3 Torx®-profil / totallängd TX10/89 mm	674250 TX10/89
Bits för sexkant, lång, 1/4 tum E 6,3Hex-Plus-profil sexkant / totallängd 4/89 mm	674247 4/89

Bits för Torx®, lång, 1/4 tum E 6,3 Torx®-profil / totallängd TX25/89 mm	674250 TX25/89
Bits för Torx®, lång, 1/4 tum E 6,3 Torx®-profil / totallängd TX20/89 mm	674250 TX20/89
Bits för Torx®, lång, 1/4 tum E 6,3 Torx®-profil / totallängd TX40 mm	674250 TX40
Bits för Phillips, 1/4 tum E 6,3 krysspårstorlek / totallängd 3/89 mm	674200 3/89
Bits för Pozidriv, 1/4 tum E 6,3 krysspårstorlek / totallängd 2/89 mm	674220 2/89
Bits för Torx®, lång, 1/4 tum E 6,3 Torx®-profil / totallängd TX30 mm	674250 TX30
Bits för Torx®, lång, 1/4 tum E 6,3 Torx®-profil / totallängd TX20 mm	674250 TX20
Bits för Torx®, lång, 1/4 tum E 6,3 Torx®-profil / totallängd TX10 mm	674250 TX10
Bits för Torx®, lång, 1/4 tum E 6,3 Torx®-profil / totallängd TX25 mm	674250 TX25
Bits för Torx®, lång, 1/4 tum E 6,3 Torx®-profil / totallängd TX15 mm	674250 TX15