



Verktgssortiment "BIG Twin Move" Elektro 63 delar, antal verktyg: 63



Beställningsdata

Ordernummer	680102 63
GTIN	4003773082118
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Omfattande elektrikerverktygssortiment i högklassig verktygsväska. Med åkenhet och teleskophandtag.

Väska av ABS med omslutande aluminiumram, kan öppnas åt båda sidor.

leveransinnehåll:

Elektrikervattenpass: 1 st nr 467415 strl 430

Pocket vattenpass Electric: 1 st nr 467484 strl 70

Dubbla u-nycklar "JOKER": 1 st storlek 10×13 mm

Flerfunktionsnyckel TwinKey®: 1 st. nr 623550

Hylsnyckelsortiment 1/4 tum, 28 delar: 1 st nr 630295 strl. S

Skruvmejsel för Pozidriv, VDE-isolerad: 1 st strl 1

Skruvmejsel för spår, VDE-isolerad: 1 st strl. 3,5 mm

Kraftform Kompakt VDE-sortiment, 16 delar: 1 st motsvarande nr 667260

Spets-kombitång, förkromad, VDE-isolerad: 1 st nr 701655 strl 145

Polygriptång Cobra® keramiskt svärtad: 1 st nr 705800 strl 180

Plattrundtång vinklad, VDE-isolerad: 1 st nr 713700 strl 200

Kraftsidavbitare, förkromad, VDE-isolerad: 1 st nr 723500 strl 200

Sidavbitare, förkromad, VDE-isolerad: 1 st nr 725300 strl 160

Universalavmantlingsverktyg ErgoStrip®: 1 st nr 728091 strl 8-13

Avskalningstång upp till 16 mm² Preci Strip: 1 St. Nr. 728631 storlek 16

Installationstång, VDE-isolerad: 1 st nr 728787 strl 200
 Presstång för ändhylsor till 16 mm²: 1 st.
 Elektrikermejsel: 1 st nr 743000 strl 250
 Smideshammare: 1 st strl. 300 g
 Tångnyckel: 1 st nr 813700 strl 180
 Kabelkniv med fast blad, VDE-isolerad: 1 st. nr 844410
 Verktygslåda: 1 st nr 692615 storlek 1

OBS!:

Leverans sker med sorterat verktyg i verktygslåda.

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	BIG Twin Move
Antal delar	63
Produktslag	Verktygssortiment

Tillbehör

Tångnyckel totallängd 180 mm	813700 180
Spets-kombitång, förkromadVDE-isolerad totallängd 145 mm	701655 145
Kraftform Kompakt VDE-sortiment Antal delar 18	667260 18
Flerfunktionsnyckel TwinKey®	623550
Elektrikervattenpass Längd 430 mm	467415 430
Elektrikermejsel totallängd 250 mm	743000 250
Avisoleringstång MultiStrip 10 för ledararea 10 mm ²	728630 10
Sidavbitare, förkromadVDE-isolerad totallängd 160 mm	725300 160
Smideshammare medskyddskrage vikt utan skaft 300 g	750110 300
Hylsnyckelsortiment 1/4 tum fyrkant28 delar Typ S	630295 S
Spetstång, vinkladVDE-isolerad totallängd 200 mm	713700 200
Polygriptång Cobra® keramiskt svärtad totallängd 180 mm	705800 180
Kraftsidavbitare, förkromadVDE-isolerad totallängd 200 mm	723500 200

Pocket-vattenpassElectric Längd 70 mm	467484 70
InstallationstångVDE-isolerad totallängd 200 mm	728787 200
Kabelkniv med fast bladisolerade enligt VDE	844410
Universalavmantlingsverktyg ErgoStrip® för kabel-Ø 8-13 mm	728091 8-13
Verktygslåda "BIG Twin Move" Typ 1	692615 1
Avisoleringstång PreciStrip 16 för ledararea 16 mm ²	728631 16