



## Elektrikermejslar, sortiment, 6 delar, Antal skruvmejslar: 16



### Beställningsdata

Ordernummer	667255 16
GTIN	4013288214638
Artikelklass	63H

### Beskrivning

#### Utförande:

Upp till **fyrfaldig skruvhastighet** genom en i handtaget integrerad planetväxel **som alternativt kan kopplas till eller ifrån** med en knapptryckning. Frånkoppling rekommenderas för finjustering och slutlig åtdragning eller lossning av en skruv med stort vridmoment (upp till 14 Nm). Kraftformhandtag med 154 mm långa **bytesklingor helisolerat upp till 1000 V** enligt **DIN EN 60900 / VDE 06082-201**.

Levereras i stabil vikbar textilväska med kardborrbandslås.

#### Fördel:

- **Kraftfull ändskruvkoppling och enkel finjustering.**
- **Flerfaldigar skruvhastigheten rent mekaniskt (utan batteri).**
- **Robust underhållsfri växel av stål.**

#### Innehåll:

spårklingor: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5

Klingor för Phillips: PH1 och PH2

pozidriv-klingor: PZ1 och PZ2

Pozidriv-spår (kombiprofil): PZ/S1 och PZ/S2 (kombiprofil)

bits för Torx®: TX10; TX15; TX20; TX25

Kraftformhandtag för bytesklingor nr 667411: storlek 1

Kraftformhandtag Turbo: 1 styck

### Teknisk beskrivning

Antal skruvmejslar	16
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
Drivprofil	Pozidriv-skruvmejsel
Drivprofil	Kombiprofil-skruvmejsel Pozidriv/Schlitz
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
tillverkarens beteckning	Kraftform Kompakt Turbo i 1
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Produktslag	Skruvmejslar

## Tillbehör

Elektrikerskruvdragare för Pozidriv, med kraftformhandtagisolerad krysspårstorlek 2	668700 2
Elektrikerskruvdragare för spår, med kraftformhandtagisolerad mejselbredd b 2,5 mm	663100 2,5
Elektrikerskruvdragare för spår, med kraftformhandtagisolerad mejselbredd b 3,5 mm	663100 3,5
Elektrikerskruvdragare för spår, med kraftformhandtagisolerad mejselbredd b 4 mm	663100 4
Verktöglämhallare för väggmontage Typ S	667077 S
Elektrikerskruvdragare för spår, med kraftformhandtagisolerad mejselbredd b 5,5 mm	663100 5,5
Elektrikerskruvdragare för Pozidriv, med kraftformhandtagisolerad krysspårstorlek 1	668700 1
Kraftformhandtag VDE separat Typ 1	667411 1