



## Hylsnyckelsortiment 1/2 tum fyrkant 21 delar, Typ: 6



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 638166 6      |
| GTIN         | 4018754260836 |
| Artikelklass | 63A           |

### Beskrivning

#### Utförande:

**Fäst- / förbindningsdelar** enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

#### Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M6 – M20 samt för tändstift.

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

#### leveransinnehåll:

hylsor sexkant: 15 st nr 642200 storlek 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Hylsor för tändstift: 1 st nr 642450 storlek 16

T-handtag: 1 st nr 641300

Förlängare: 2 st. nr 641000 strl. 130; 255

universalknut: 1 st. nr 641600

spärrskaft: 1 st. nr 640100

Förvaring i: ABS-plastlåda

höjd: 64 mm

fyrkantsfäste: 1/2 tum

Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel: 10-30 mm

### Teknisk beskrivning

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel | 10-30 mm |
| fyrkantsfäste                        | 1/2 tum  |

|             |               |
|-------------|---------------|
| Antal delar | 21            |
| förpackning | ABS-plastlåda |
| Längd       | 454 mm        |
| Bredd       | 253 mm        |
| höjd        | 64 mm         |
| Produktslag | hylsnyckel    |

## Tillbehör

|  |             |
|--|-------------|
| Tolvkantständstifthylsa, 1/2 tum nyckelvidd 16 mm      | 642450 16   |
| Kardanknut, 1/2 tum Typ 1/2                            | 641620 1/2  |
| Spärrskaft, omställbart, 1/2 tum med utstötare Typ 1/2 | 640190 1/2  |
| Förlängare, 1/2 tum totallängd 130 mm                  | 641020 130  |
| Tolvkantständstifthylsa, 1/2 tum nyckelvidd 20,8 mm    | 642450 20,8 |
| T-handtag, 1/2 tum totallängd 295 mm                   | 641320 295  |
| Förlängare, 1/2 tum totallängd 255 mm                  | 641020 255  |