

**Garant****Verkt ygsh allare f r kopierfr sar med g nga, BT 30, G nga M  $\times$  Effektiv l ngd L1: M10X25****Best llningsdata**

Ordernummer	303133 M10X25
GTIN	4062406286101
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utf rande:**

Alla skaft h rdbearbetade.

**Anv ndningsdata:**

F r fasth llning av kopierfr s med g nga.

**Specialtillbeh r:**

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308802.

Bearbetningsstrategi: HSC

utkragningsl ngd A-m tt: 47 mm

H ltdiameter  $D_1$  tolerans IT6: 10,5 mm

$\varnothing D_2$ : 18 mm

Utv ndig- $\varnothing D$ : 20 mm

Effektiv l ngd  $L_1$ : 25 mm

$L_2$ : 5 mm

**Teknisk beskrivning**

Utv�ndig- $\varnothing D$	20 mm
Effektiv l�ngd $L_1$	25 mm
$\varnothing D_2$	18 mm
g�ngaM	M10 $\times$ 25

utkragningslängd A-mått	47 mm
L <sub>2</sub>	5 mm
Håldiameter D <sub>1</sub> tolerans IT6	10,5 mm
fäste	BT 30
Hållare norm	JIS B6339
Hållare norm	JIS B6339
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Hållare för fräs med gänga

## Tillbehör

Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för kona-storlek 40	308810 40
Dragtapp Hurco 45° med passning tätad passar för konor 40	308802 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308795 40
Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för kona-storlek 40	308812 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm håll och passning tätad passar för konor 40	308801 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtapp Hurco 60° med passning tätad passar för konor 40	308804 40
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308765 40
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308785 40

Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308780 40
Dragtapp Hurco 90° med hål och passning tätad passar för konor 40	308805 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och hål tätad passar för konor 40	308806 40
Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Dragtapp Hurco 60° med hål och passning tätad passar för konor 40	308803 40