



Hylsnyckelsortiment 1/2 tum, Antal verktyg: 31



Beställningsdata

Ordernummer	953831 31
GTIN	2050002042018
Artikelklass	91A

Beskrivning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. **Täckskiktet är antracitfärgat**, den underliggande **grå kontrastfärgen** visar om verktyg saknas.

leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 953831: 1 st.

STAHLWILLE spärrnyckel omkopplingsbar 1/2 tum nr 640100 storlek 1/2: 1 st.

STAHLWILLE förlängning 1/2 tum nr 641000 storlek 75; 130; 255: 1 st vard.

STAHLWILLE T-handtag 1/2 tum nr 641300 storlek 300: 1 st.

STAHLWILLE kardanknut 1/2 tum nr 641600 storlek 1/2: 1 st.

STAHLWILLE 12-kantinsats 1/2 tum nr 642100 storlek 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: 1 st vard.

STAHLWILLE sexkantskruvdragarinsats 1/2 tum nr 643200 storlek 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: 1 st vard.

Teknisk beskrivning

djup i G	20
Bredd	250 mm
Djup	500 mm
vikt	4,142 kg
bredd i G	10

Antal verktyg	31
Utförande	med hylsnyckel
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	10×20
fyrkantfäste	1/2 tum
minsta lämpliga lådfronthöjd	100 mm
Produktslag	Cellplastinlägg

Tillbehör

12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 8 mm	642100 8
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 10 mm	642100 10
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 18 mm	642100 18
T-handtag, 1/2 tum totallängd 300 mm	641300 300
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 10 mm	643200 10
Kardanknut, 1/2 tum Typ 1/2	641600 1/2
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 24 mm	642100 24
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 12 mm	643200 12
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 30 mm	642100 30
Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 953831	952001 953831
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 4 mm	643200 4
Spärrskaft, omställbart, 1/2 tum Typ 1/2	640100 1/2
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 12 mm	642100 12
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 15 mm	642100 15
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 27 mm	642100 27
Förlängare, 1/2 tum totallängd 255 mm	641000 255
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 5 mm	643200 5
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 19 mm	642100 19

12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 13 mm	642100 13
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 17 mm	642100 17
Förlängare, 1/2 tum totallängd 75 mm	641000 75
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 21 mm	642100 21
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 14 mm	642100 14
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 7 mm	643200 7
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 22 mm	642100 22
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 16 mm	642100 16
Förlängare, 1/2 tum totallängd 130 mm	641000 130
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 6 mm	643200 6
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 11 mm	642100 11
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 32 mm	642100 32
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 14 mm	643200 14
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 8 mm	643200 8