

**Garant****Basskena för verkstadsmonteringsfixtur, Typ: 600****Beställningsdata**

Ordernummer	358565 600
GTIN	4062406340216
Artikelklass	31P

**Beskrivning****Utförande:**

Modulärt bygglådesystem bestående av basskenor, flexibla verktygsmoduler för spärrning på basskenorna och ett höjdställnings- resp. höjdmätningssystem.

Alla komponenter av högklassig eloxerad aluminium.

**Fördel:**

- **Snygg, välstädd arbetsplats – Alla monteringsfixturer på samma ställe.**
- **Modulärt – Basskenan kan när som helst utökas med direkta påbyggnader.**
- **Flexibelt – Två olika verktygsmoduler (styva eller svängbara).**
- **Snabbt och enkelt handhavande – spärrspak på verktygsmodulerna, förskjutning av monteringsfixturen på basskenan.**
- **GARANT Easyfix hålbild på basskenans bankvägg – uppsättning av förvaringsalternativ direkt på monteringsfixturen.**
- **100 % stadig och säker fastsättning av verktygsfästet – inget vickande, skonsamt för fästkonen.**

**Användningsdata:**

- **Montering/demontering av alla tillbehör till ett verktygsfäste.**
- **Lagring/kopiering av befintliga verktygslängder.**
- **Uppmätning av verktygslängden.**
- **Förvaring av smådelar med hjälp av GARANT Easyfix.**

**leveransinnehåll:**

1 st väggmontering Easyfix nr 955825 2, monteringsvinkel med lock för fastsättning av basskenan, t.ex. på en arbetsbänk.

**Specialtillbehör:**

Verktygsmodul nr 358575 och 358580, höjdställning nr 358585.

Längd: 600 mm

Bredd: 40 mm  
höjd: 160 mm

## Teknisk beskrivning

Bredd	40 mm
höjd	160 mm
Längd	600 mm
Material	Aluminium
Produktslag	Styrskena

## Tillbehör

Verktogsmodul för verkstadsmonteringsfixtur stel För hållarstorlek 63	358575 63
Verktogsmodul för verkstadsmonteringsfixtur Svängbar För hållarstorlek 50	358580 50
Höjdställning för verkstadsmonteringsfixtur Typ A	358585 A
Verktogsmodul för verkstadsmonteringsfixtur stel För hållarstorlek 40	358575 40
Verktogsmodul för verkstadsmonteringsfixtur Svängbar För hållarstorlek 63	358580 63
Verktogsmodul för verkstadsmonteringsfixtur Svängbar För hållarstorlek 40	358580 40
Verktogsmodul för verkstadsmonteringsfixtur stel För hållarstorlek 100	358575 100
Höjdställning för verkstadsmonteringsfixtur Typ M	358585 M
Verktogsmodul för verkstadsmonteringsfixtur Svängbar För hållarstorlek 80	358580 80
Verktogsmodul för verkstadsmonteringsfixtur stel För hållarstorlek 50	358575 50
Verktogsmodul för verkstadsmonteringsfixtur stel För hållarstorlek 80	358575 80

Verktgsm modul för verkstadsmonteringsfixtur Svängbar För hållarstorlek 100	358580 100
Verktgsm modul för verkstadsmonteringsfixtur Svängbar För hållarstorlek 30	358580 30
Verktgsm modul för verkstadsmonteringsfixtur stel För hållarstorlek 30	358575 30