

Kroepelin
Längenmesstechnik**Digital snabbmätare för utvändig mätning med mätkontakt kula,
mätområde: 0-50mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 438573 0-50 |
| GTIN | 2050002053175 |
| Artikelklass | 46Q |

Beskrivning**Utförande:**

1 fast och 1 rörlig arm med sfäriskamätspetsar av hårdmetall. **Digitaldisplay för absolutvärde.** Genom inmatning av **förinställningsvärden** kan avvikelser fastställas från valfritt värde.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 2 batterier 081561 storlek LR3.

Specialtillbehör:

Datakabeladapter nr 498954 storlek A2, datakabel nr 497440 och trådlös adapter nr 498954 storlek A5.

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| mätkontaktlängd nedtill Hf | 30 mm |
| maximal skänkellängd L (mät djup) | 167 mm |
| sfärisk spets av hårdmetall Ø | 3 mm |
| mätområde | 0 - 50 mm |
| repeternoggrannhet | 0,03 mm |
| mätkraft | 0,9 - 1,2 N |

| | |
|--|-------------------------------|
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 LR3 |
| Antal ingående batterier | 2 |
| IP-skyddsklass | IP 67 |
| felgräns | 0,05 mm |
| mätkontaktlängd upptill Hb | 30 mm |
| Energiförsörjning | Batteridriven |
| avläsning sifferstegvärde | 0,001 mm |
| avläsning sifferstegvärde | 0,002 mm |
| avläsning sifferstegvärde | 0,005 mm |
| avläsning sifferstegvärde | 0,01 mm |
| avläsning sifferstegvärde | 0,02 mm |
| avläsning sifferstegvärde | 0,05 mm |
| Norm | Verkstadsnorm |
| omkopplingsbar avläsning | mm / tum |
| datautgång | USB-gränssnitt |
| datautgång | Digimatic-gränssnitt |
| datautgång | Bluetooth-gränssnitt |
| Mätvärdesminne | engångsinställning av nolläge |
| Mätteknik | digital |
| Kalibrering | C7 |
| Produktslag | Utvändig snabbgivare |

Tjänster

| | |
|--|----------|
| KalibreringUtvändig/invändig snabbmätare Typ S | 023450 S |
| DAkKS-kalibreringUtvändig/invändig snabbmätare Typ S | 023460 S |