



Sladdlös tigersåg, Typ: M18ONEFSZ



Beställningsdata

Ordernummer	078220 M18ONEFSZ
GTIN	4058546344733
Artikelklass	03L

Beskrivning

Utförande:

Milwaukee batteridrivnen tigersåg för arbete på svåråtkomliga ställen.

- **Elektronik för steglös slagfrekvensreglering och överlastskydd.**
- **Verktøysfritt FIXTEC-sågbladbytessystem.**

Batteridrivnen tigersåg.

- **Senaste generationen av den borstlösa POWERSTATE™-motorn för högre effektivitet.**
- **Patenterat kopplingskydd som hindrar maskinen från att slå ut om sågbladet blockeras.**
- **Styrbar mjukstart för maximal kontroll och snabbhet.**
- **Verktøysfritt FIXTEC-sågbladsväxlingssystem.**
- **Lutnings- och justerbar sågsko, möjliggör optimering av skärpositionen.**

Variant M18FSZ men med **ONE-KEY™** teknik.

- **Upp till 3 individuella profiler kan lagras i apparatens internminne.**

leveransinnehåll:

Variant i HD Box **utan batteri, utan laddare.**

OBS!:

Tigersågblad finns från nr 588600.

Passande reservbatterier och laddare hittar du under nr 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

Teknisk beskrivning

maximala vibrationer enligt EN	9,9 m/s ²
slaglängd	32 mm
Batterispänning	18 V
app-anslutning	OneKey
förpackning	Systemväska (HD = Heavy Duty)
vikt	7,9 kg
Energiförsörjning	Batteridrivnen
slaghast.	0 - 3000 min ⁻¹
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 18 V
batterikapacitet	5 Ah
Antal ingående batterier	0
anmärkning	FIXTEC, LED
tillverkarens beteckning	M18 ONE FSZ
Batterityp	Litiumjon
Produktslag	Såg

Tillbehör

BatteristartsetHigh Output™ Typ M18HNRG55	073830 M18HNRG55
BatteristartsetHigh Output™ Typ M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Litiumjon system M18B5 Batterityp MB18	073816 MB18
LitiumjonbatteriHigh Output™ Batterityp MHB55	073809 MHB55
Batteristartset Typ M18NRG5	073839 M18NRG5
BatteristartsetHigh Output™ Batterityp M18HNRG3	073826 M18HNRG3
LitiumjonbatteriHigh Output™ Batterityp MHB3	073808 MHB3
BatteristartsetHigh Output™ Typ M18HNRG8	073831 M18HNRG8
LitiumjonbatteriHigh Output™ Batterityp MHB8	073810 MHB8

Litiumjon system M18B2 Batterityp MB18	073827 MB18
LitiumjonbatteriHigh Output™ Batterityp MHB12	073811 MHB12