



Vinkelslip GWX Utan ackumulator., Typ: 18V15C



Beställningsdata

Ordernummer	077011 18V15C
GTIN	4059952512037
Artikelklass	03C

Beskrivning

Utförande:

- **Enkel och snabb:** Enkelt byte av vinkelsliptillbehör utan delar att kassera och extra verktyg.
- **Ingen extranyckel behövs längre.**
- **Omfattande:** Stort urval av vinkelslipar och tillbehör med full bakåtkompatibilitet.
- **Maximal komfort** genom ett till 100 % verktygslöst och snabbt tillbehörsbyte.
- **Tillförlitlig:** Rotationsriktningsberoende tillbehör kan inte längre monteras fel tack vare det innovativa X-LOCK-systemet. Högsta möjliga användarskydd genom en ljudsignal vid korrekt montering.
- **Snyggt arbete utan fula repor!** Mindre utpräglade och färre slipsår med X-Lock vinkelslipar.

Batteridrivna vinkelslip med **BITURBO** borstlös teknik med X-Lock.

- **Med samma effekt som en kabelansluten apparat med 1000 till 1800 W.**
- **Ger snabbare kapning och mer metallavverkning än hittillsvarande batteridrivna slipar.**
- **Ökad säkerhet genom intelligent bromssystem, Kick Back- och Drop Control.**

leveransinnehåll:

Inklusive Vibration Control extrahandtag, skyddskåpa, L-Boxx 136.

OBS!:

Passande ProCore 18 V-batterier och startset finns under nr 073857 stl. C18 och nr 073865 stl. C18

Teknisk beskrivning

maximal skiv-Ø	125 mm
----------------	--------

Antal ingående batterier	0
Energiförsörjning	Batteridrivnen
förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
vikt	2,3 kg
Batterityp	Litiumjon
Batterispänning	18 V
Kickbackstopp	ja
tillverkarens beteckning	GWX 18V-15 C
motorkonstruktion	borstlös motor
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 18 V
anmärkning	BITURBO; Kickback Control; Drop Control
Återstartspärr	ja
varvtalsområde	9800 min ⁻¹
verktygsfäste	X-LOCK system
Serie	X-LOCK system
Produktslag	Vinkelslipmaskiner

Tillbehör

BatteristartsetProCore Batterityp, batterispänning C18 V	073865 C18
Batteriladdare Typ GAL18160C	073866 GAL18160C
LitiumjonbatteriProCore Batterityp, batterispänning C18 V	073857 C18
Batteriladdare Typ GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Batteriladdare Typ 1880CV	073866 1880CV