



Verktgssortiment "Robust 45 Move" elektro 63 delar, antal verktyg: 63



Beställningsdata

Ordernummer	680104 63
GTIN	4003773082606
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Omfattande elektrikerverktygssortiment i högklassig verktygsväska. Med åkenhet och teleskophandtag.

Väska av polypropen för mycket tuffa arbetsförhållanden: Damm- och vattentät och temperaturbeständig.

leveransinnehåll:

Elektrikervattenpass: 1 st nr 467415 strl 430

Pocket vattenpass Electric: 1 st nr 467484 strl 70

Dubbla u-nycklar "JOKER": 1 st storlek 10×13 mm

Flerfunktionsnyckel TwinKey®: 1 st. nr 623550

Hylsnyckelsortiment 1/4 tum, 28 delar: 1 st nr 630295 strl. S

Skruvmejsel för Pozidriv, VDE-isolerad: 1 st strl 1

Skruvmejsel för spår, VDE-isolerad: 1 st strl. 3,5 mm

Kraftform Kompakt VDE-sortiment, 16 delar: 1 st motsvarande nr 667260

Spets-kombitång, förkromad, VDE-isolerad: 1 st nr 701655 strl 145

Polygriptång Cobra® keramiskt svärtad: 1 st nr 705800 strl 180

Plattrundtång vinklad, VDE-isolerad: 1 st nr 713700 strl 200

Kraftsidavbitare, förkromad, VDE-isolerad: 1 st nr 723500 strl 200

Sidavbitare, förkromad, VDE-isolerad: 1 st nr 725300 strl 160

Universalavmantlingsverktyg ErgoStrip®: 1 st nr 728091 strl 8-13
 Avskalningstång upp till 16 mm² Preci Strip: 1 St. Nr. 728631 storlek 16
 Installationstång, VDE-isolerad: 1 st nr 728787 strl 200
 Presstång för ändhylsor till 16 mm²: 1 st.
 Elektrikermejsel: 1 st nr 743000 strl 250
 Smideshammare: 1 st strl. 300 g
 Tångnyckel: 1 st nr 813700 strl 180
 Kabelkniv med fast blad, VDE-isolerad: 1 st. nr 844410
 Verktygslåda: 1 st "Robust 45 Move"

OBS!:

Leverans sker med sorterat verktyg i verktygslåda.

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	Robust45 Move
Antal delar	63
Produktslag	Verktygssortiment

Tillbehör

Flerfunktionsnyckel TwinKey®	623550
Sidavbitare, förkromadVDE-isolerad totallängd 160 mm	725300 160
Tångnyckel totallängd 180 mm	813700 180
Kraftform Kompakt VDE-sortiment Antal delar 18	667260 18
Kabelkniv med fast bladisolerade enligt VDE	844410
Spets-kombitång, förkromadVDE-isolerad totallängd 145 mm	701655 145
Hylsnyckelsortiment 1/4 tum fyrkant28 delar Typ S	630295 S
Kraftsidavbitare, förkromadVDE-isolerad totallängd 200 mm	723500 200
Universalavmantlingsverktyg ErgoStrip® för kabel-Ø 8-13 mm	728091 8-13
Pocket-vattenpassElectric Längd 70 mm	467484 70
Elektrikervattenpass Längd 430 mm	467415 430

Polygriptång Cobra® keramiskt svärtad totallängd 180 mm	705800 180
InstallationstångVDE-isolerad totallängd 200 mm	728787 200
Elektrikermejsel totallängd 250 mm	743000 250
Spetstång, vinkladVDE-isolerad totallängd 200 mm	713700 200
Avisoleringstång PreciStrip 16 för ledararea 16 mm ²	728631 16