

Garant**Sandal antracit/svart Skyddssandal komfort ESD, S1 W2, EU-skostorlek: 46****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 092051 46 |
| GTIN | 4062406400194 |
| Artikelklass | 01S |

Beskrivning**Utförande:**

GARANT skyddsskon komfort kombinerar bästa möjliga bärkomfort med modern design. Innovativa och högklassiga material samt med mycket hög detaljkvalitet "Made in Germany" garanterar bästa möjliga skydd och samtidigt minsta möjliga vikt. Olika skaftbredder och det speciella nypta tillverknings sättet möjliggör ett "verkligt" flerbreddsystem och därmed en idealisk lösning för olika fotbredder. Det konsekventa genomförandet av ergonomiska principer och en utbytbar viktberoende dämpning ger en avsevärt reducerad belastning på knä och rygg och bidrar därmed till en långsiktigt god hälsa.

- **Ovanmaterial av lätt med motståndskraftig mikrofiber.**
- **Andningsaktivt funktionsfoder.**
- **Praktisk GARANT komfort Heel-Puller för enkel och snabb påtagning av skorna.**
- **GARANT komfort inläggssula med viktberoende dämpning.**
- **Gångsula GARANT komfort TPU.**
- **Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).**

Sandal med stor ventilationsstruktur.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

OBS!:

Smalt utförande W1 under nr . 092050.

- **GARANT Komfortinläggssula med viktberoende dämpning finns i Tillbehör fotskydd under: 092864 (mjuk), 092865 (medel), 092866 (hård).**
- **Som standard levereras skor i storlek 36-39 med mjuk dämpning, storlek 40-45 med medelhård dämpning och storlek 46-48 med hård dämpning.**

- **I Tillbehör fotskydd finns också passande GARANT skosnören till snörkängan under: 092855 120, samt snabbblås för sandalerna; 092856 55 (storlek 36-41) och 092856 65 (storlek 42-48).**

elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Skyddsklass: S1

Material tåhätta: Aluminium

Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191

Egenskap: Vario®-dämpning

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------|---|
| Egenskap | Vario®-dämpning |
| EU-skostorlek | 46 |
| Material tåhätta | Aluminium |
| Skyddsklass | S1 |
| Norm | Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191 |
| elektrostatisk egenskap | EGB/ESD |
| Produktslag | Säkerhetssandaler |