


Garant UNI LINE**FIRST AID Wall utrustad, åkbar, Typ: AT****Beställningsdata**

Ordernummer	978010 AT
GTIN	4062406755461
Artikelklass	90N

Beskrivning**Utförande:**

Mobilt komplettset för utlämning av första hjälpen-sortiment. Mycket stabil dubbelväggig stolpe av stålplåt, på båda sidor användbara perforerade paneler \square 9×9 mm i 37 mm-raster för festsättning av tillbehör för perforerade paneler och Easyfix krokar och hållare. Stabil antracitfärgad bottenplatta som möjliggör enkel uppställning och förflyttning. Med 4 svängbara hjul \varnothing 125 mm, 2 med parkeringsbroms. Inklusive första hjälpen-sortiment nr 978051 stl. AT

leveransinnehåll:

UNI Wall åkbar nr 955451 storlek M; Märkningstavla för UNI Wall nr 955453 storlek GREEN; UNI Line bildsymbol nr 955474 storlek FIRSTAID.

Lackering:

Tvåfärgat **pulverbelagd**, silver i kombination med antracit RAL 7016. **Kan inte konfigureras.**

Teknisk beskrivning

Bredd	600 mm
Djup	750 mm
lyftförmåga	75 kg
\varnothing hjul	125 mm

invändig bredd	600 mm
Serie	Wall
höjd	2067 mm
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9
vikt	69 kg
Produktslag	Första hjälpen-station

Tillbehör

UNI Wallrullbar Typ M	955451 M
Förbandslåda DOMINO för företag Land AT	098492 AT
Easyfix verktygshållare 90° effektivt djup 100 mm	955565 100
Easyfix dispenserboxhållare Typ 1	955580 1
Easyfix remhållare Typ 2	955765 2
Första hjälpen-väska Multi Typ 1	098497 1
UNI Wallstationär Typ M	955450 M
Påfyllningssats Typ 3	098495 3
UNI Line bildsymbol Typ FIRSTAD	955474 FIRSTAD
Märkningstillägg för UNI Wall M Typ GREEN	955453 GREEN
Klarsiktsrutor Typ 1	956815 1
Hjulsats till UNI Line 4 delar Typ 1	955459 1
Fästplatta med plastpluggar Typ 1	955827 1
Easyfix verktygshållare 90° effektivt djup 150 mm	955565 150
Nödfallsstation för ögonskador Combibox	098579
Sats plastpluggar och skruvar Typ 4	955824 4
Easyfix plastbox Bredd 296 mm	955790 296