

HOLEX**HOLEX Clever Tap maskingängtapp för genomgående hål + spiralborr för kärnhål, för metrisk gänga: M3-12****Beställningsdata**

Ordernummer	146724 M3-12
GTIN	4067263802976
Artikelklass	12H

Beskrivning**Utförande:**

När kassetten öppnas reser sig verktygen automatiskt och kan sedan tas ut utan problem. Bestående av maskingängtappar M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 och kärnhålsspiralborr strl. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Innehåll:

vardera 1 maskingängtapp M3 – M12 nr 131265 och kärnborr nr 114031

Teknisk beskrivning

för metrisk gänga	M3 – M12
Serie	CleverTap
Gängtyp	M
Flankvinkel	60 grad
Norm	DIN 376
Norm	DIN 371

Färgring	grön
Produktslag	Gängtappar

Tillbehör

HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 10,2	114031 10,2
HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 2,5	114031 2,5
HOLEX Clever Tap maskingängttappForm B DIN 371/376 M M10	131265 M10
HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 4,2	114031 4,2
HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 6,8	114031 6,8
HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 8,5	114031 8,5
HOLEX Clever Tap maskingängttappForm B DIN 371/376 M M8	131265 M8
HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 3,3	114031 3,3
HOLEX Clever Tap maskingängttappForm B DIN 371/376 M M5	131265 M5
HOLEX Clever Tap maskingängttappForm B DIN 371/376 M M4	131265 M4
HOLEX Clever Tap maskingängttappForm B DIN 371/376 M M6	131265 M6
HOLEX Clever Tap maskingängttappForm B DIN 371/376 M M12	131265 M12
Tom kassett Typ 4	146961 4
HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 5	114031 5
	131265 M3

HOLEX Clever Tap maskingängtappForm B DIN 371/376 M
M3
