



## Bitsats med "Zyklop Pocket" bitsskruvmejsel 17 delar, Antal delar: 17



### Beställningsdata

Ordernummer	676230 17
GTIN	4013288223050
Artikelklass	63H

### Beskrivning

#### Utförande:

Praktikorienterat sammanställda Kraftform Kompakt®-sortiment med bits och manöververktyg **för hand och maskinellt. Kraftform**-skruvdragarhandtag med snabbytesfäste för 1/4 tum bits med skaft C 6,3 **och** E 6,3.

Kompakt cykloppärr med integrerad bitsmagasin. Med fintandat, omställbart spärrhuvud (72 tänder) och 5° omtagsvinkel. Det magnetiska direktfästet gör samtidigt en bitsspärrskruvmejsel med 1/4-tums bitshållare av 3/8-tums spärrnyckeln.

#### Innehåll:

Bits, **BiTorsion**, längd 25 mm, C 6,3 för Phillips: Vardera 1 st nr 675520 storlek 1/25; 2/25

Bits, **BiTorsion**, längd 50 mm, C 6,3 för Pozidriv: Vardera 1 st nr 675540 storlek 1/25; 2/25

Bits, **BiTorsion**, längd 25 mm, C 6,3, för invändig sexkant: Vardera 1 st storlek 3; 4; 5; 6

Bits, **BiTorsion**, längd 25 mm, C 6,3, för Torx®: vardera 1 st nr 675550 strl. TX10; TX15; TX20; TX25

Hylsnyckelinsatser 1/4 tum, för utvändig sexkant: Vardera 1 st storlek 8; 10; 13 mm

Universalhållare: 1 st med 1/4-tums drivning med utvändig sexkant

Fintandspärrnyckel Zyklop Pocket: 1 st nr 676635 med svängbart spärrnyckelhuvud

### Teknisk beskrivning

Drivprofil	Sexkantnyckel
Drivprofil	Pozidriv-skruvmejsel
Drivprofil	Sexkantskruvdragare
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Drivprofil	6-kants skruvmejsel
tillverkarens beteckning	8009 Zyklon Pocket Set 2
Bits sexkantskaft	C 6,3
Antal delar	17
Drivverktyg	bitsskruvmejsel
Med teleskopklinga som skjuts in i handtaget	nej
Produktslag	Bitsverktyg

## Tillbehör

Bits för Phillips, 1/4 tum C 6,3BiTorsion krysspårstorlek / totallängd 1/25 mm	675520 1/25
Bits för Phillips, 1/4 tum C 6,3BiTorsion krysspårstorlek / totallängd 2/25 mm	675520 2/25
Bits för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3BiTorsion krysspårstorlek / totallängd 1/25 mm	675540 1/25
Bits för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3BiTorsion krysspårstorlek / totallängd 2/25 mm	675540 2/25
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3BiTorsion Torx®-profil TX10	675550 TX10
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3BiTorsion Torx®-profil TX15	675550 TX15
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3BiTorsion Torx®-profil TX20	675550 TX20
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3BiTorsion Torx®-profil TX25	675550 TX25
Magasi-skruvmejselhållare och fintandad- omkopplingsspärr med 1/4 tums bitsmed spärrnyckel och magnet Antal delar 13	676635 13