

**Garant****Skruvdragare för Torx® och sexkant, Antal verktyg: 15****Beställningsdata**

Ordernummer	953182 15
GTIN	4067263723417
Artikelklass	91A

**Beskrivning****Utförande:**

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgad PE-cellplastinsats. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. **Täckskiktet är antracitfärgat**, den underliggande **grå kontrastfärgen** visar om verktyg saknas.

**leveransinnehåll:**

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 953182: 1 st

GARANT sexkantskruvdragare nr 627722 storlek 2; 2,5: 1 st vard.

GARANT Insexnycklar nr 6277423 storlek 3; 4; 5; 6; 8: 1 st vard.

GARANT skruvdragare för Torx® nr 625332 storlek TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: 1 st vard.

**Teknisk beskrivning**

Djup	500 mm
Utförande	med skruvdragare
bredd i G	8
Bredd	200 mm
Antal verktyg	15
djup i G	20
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	8x20

Produktslag	Cellplastinlägg
-------------	-----------------

## Tillbehör

Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 953182	952001 953182
---	---------------

Sexkantskruvdragare, rak, med handtag av 2K-Haptoprene sexkant 2 mm	627722 2
---	----------

Sexkantskruvdragare, rak, med handtag av 2K-Haptoprene sexkant 2,5 mm	627722 2,5
---	------------

Skruvdragare för sexkantskruv med kullrigt huvud, med handtag av 2K-Haptoprene sexkant 3 mm	627742 3
---	----------

Skruvdragare för sexkantskruv med kullrigt huvud, med handtag av 2K-Haptoprene sexkant 4 mm	627742 4
---	----------

Skruvdragare för sexkantskruv med kullrigt huvud, med handtag av 2K-Haptoprene sexkant 5 mm	627742 5
---	----------

Skruvdragare för sexkantskruv med kullrigt huvud, med handtag av 2K-Haptoprene sexkant 6 mm	627742 6
---	----------

Skruvdragare för sexkantskruv med kullrigt huvud, med handtag av 2K-Haptoprene sexkant 8 mm	627742 8
---	----------

Skruvdragare för Torx®, med 2K-Haptoprene-T-handtag Torx®-profil TX10	625332 TX10
---	-------------

Skruvdragare för Torx®, med 2K-Haptoprene-T-handtag Torx®-profil TX15	625332 TX15
---	-------------

Skruvdragare för Torx®, med 2K-Haptoprene-T-handtag Torx®-profil TX20	625332 TX20
---	-------------

Skruvdragare för Torx®, med 2K-Haptoprene-T-handtag Torx®-profil TX25	625332 TX25
---	-------------

Skruvdragare för Torx®, med 2K-Haptoprene-T-handtag Torx®-profil TX6	625332 TX6
--	------------

Skruvdragare för Torx®, med 2K-Haptoprene-T-handtag Torx®-profil TX7	625332 TX7
--	------------

Skruvdragare för Torx®, med 2K-Haptoprene-T-handtag Torx®-profil TX8	625332 TX8
--	------------

Skruvdragare för Torx®, med 2K-Haptoprene-T-handtag  
Torx®-profil TX9

---

625332 TX9