

Garant**Skruvmejselsats, Antal verktyg: 13****Beställningsdata**

Ordernummer	953432 13
GTIN	4067263723554
Artikelklass	91A

Beskrivning**Utförande:**

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgad PE-cellplastinsats. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. **Täckskiktet är antracitfärgat**, den underliggande **grå kontrastfärgen** visar om verktyg saknas.

leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 953432: 1 st

GARANT 1 skruvdragare för spår nr 660032 storlek 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10: 1 st vard.

GARANT skruvmejsel för Phillips nr 667702 strl 00; 0; 1; 2: 3: 1 st vard.

Teknisk beskrivning

Antal verktyg	13
Djup	500 mm
Bredd	200 mm
bredd i G	8
Utförande	med skruvdragare
djup i G	20
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	8x20
Produktslag	Cellplastinlägg

Tillbehör

Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 953432	952001 953432
Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene-handtag mejselbredd b 10 mm	660032 10
Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene-handtag mejselbredd b 2 mm	660032 2
Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene-handtag mejselbredd b 2,5 mm	660032 2,5
Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene-handtag mejselbredd b 3,5 mm	660032 3,5
Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene-handtag mejselbredd b 4 mm	660032 4
Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene-handtag mejselbredd b 5,5 mm	660032 5,5
Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene-handtag mejselbredd b 6,5 mm	660032 6,5
Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene-handtag mejselbredd b 8 mm	660032 8
Skruvdragare för Phillips, med 2K-Haptoprene-handtag krysspårstorlek 0	667702 0
Skruvdragare för Phillips, med 2K-Haptoprene-handtag krysspårstorlek 00	667702 00
Skruvdragare för Phillips, med 2K-Haptoprene-handtag krysspårstorlek 1	667702 1
Skruvdragare för Phillips, med 2K-Haptoprene-handtag krysspårstorlek 2	667702 2
Skruvdragare för Phillips, med 2K-Haptoprene-handtag krysspårstorlek 3	667702 3