



## Sladdlös slagbormaskin/skruvdragare, Typ: M18BPD4



### Beställningsdata

Ordernummer	070110 M18BPD4
GTIN	4002395004881
Artikelklass	03L

### Beskrivning

#### Utförande:

- Kraftfull batteridriven slagborrskruvdragare med 2 hastigheter och momentinställning i flera steg.
- REDLITHIUM-ION™ Red litiumjonbatterier med separat cellövervakning och laddningsindikator.
- Robust metallväxelhus för lång livstid.
- FIXTEC snabbspännborrchuck av metall med spindellåsning.
- Handtag med Softgrip för hög användarkomfort.
- LED-lampa för belysning av arbetsområdet.
- Borstlös POWERSTATE™-motor (inte storlek M18BPD4) för högsta möjliga verkningsgrad. Mycket litet slitage och upp till 10 gånger livslängden för standard DC-motorer.
- REDLINK PLUS™-elektronik - överlastskydd och effektregering.

Med 4-polig DC-motor som kräver lite underhåll.

#### Fördel:

Borstlös POWERSTATE™-motor.

#### leveransinnehåll:

Inklusive 2 st litiumjonbatterier, laddare, transportväska (HD-box) och bältesclips.

#### OBS!:

Passande ackumulatörer och laddare finns under nr 073814 – 073816, 073827 och 073840.

Lämplig Bluetooth-spårningsmodul hittas under 070103 BTT-1.

## Teknisk beskrivning

Batterispänning	18 V
Batterityp	Litiumjon
tillverkarens beteckning	M18BPD-402X
maximala vibrationer enligt EN med slagborrsfunktion	13 m/s <sup>2</sup>
maximalt varvtal 2:a växeln	1800 min <sup>-1</sup>
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 18 V
spännvidd snabbchuck	1,5 - 13 mm
maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm
maximal spiralborr-Ø i trä	38 mm
batterikapacitet	4 Ah
maximalt varvtal 1:a växeln	0 - 450 min <sup>-1</sup>
maximal spiralborr-Ø i betong	16 mm
maximalt vridmoment	60 Nm
maximala vibrationer enligt EN utan slagborrsfunktion	0,95 m/s <sup>2</sup>
förpackning	Systemväska (HD = Heavy Duty)
Antal ingående batterier	2
motorkonstruktion	4-polig
typisk användning	Strong
vikt	2,1 kg
Energiförsörjning	Batteridriven
lämpligt för material	Betong
lämpligt för material	Sten
lämpligt för material	Murverk
Produktslag	Slagborrskruvdragare

**Tillbehör**

Litiumjon system M18B5 Batterityp MB18	073816 MB18
Batteriladdare Typ M1218FC	073840 M1218FC
Batteriladdare Typ M1218C	073840 M1218C