

Garant**Universellt verktygssortiment L 22 delar, Antal delar: 22****Beställningsdata**

Ordernummer	685522 22
GTIN	4067263309161
Artikelklass	66H

Beskrivning**Utförande:**

Plastväska L-BOXX® tillverkad av slag- och stöttålig ABS-plast, helt stänksäker. Den robusta klickmekanismen möjliggör enkel och snabb anslutning, resp. separering av väskorna samt transport från flera plastsystemsfordral i en komposit upp till 40 kg. Lock kan lastas upp till 100 kg, lastkapacitet upp till 25 kg.

Funktion:

IPX4: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar, men inget skydd mot främmande föremål eller mot beröring.

leveransinnehåll:

Rullmåttband: 1 st nr 462201 storlek 2,5

Dubbel U-nyckel/fast skruvnyckel: Vardera 1 st. nr 610600 storlek 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19

6kt vinkelskruvmejselsats med klotformat huvud: 1 st nr 627132 storlek 9

Spårskruvmejsel: Vardera 1 st nr 660032 strl. 2; 3,5; 5,5, 6,5

Skruvmejsel för Phillips: Vardera 1 st. nr 667702 storlek1; 2

Kombitång: 1 st nr 700940 storlek 160

Lockinlägg: 1 st. nr 693352

Förvaring i: L-BOXX® nr 693330 strl. 102

OBS!:

Leverans sker med sorterade verktyg i verktyglåda typ L-BOXX®.

Den passande rullvagnen för transport av upp till 5 st L-BOXX® storlek 102 finns under nr 693370 storlek 5.

Teknisk beskrivning

IP-skyddsklass	IP X4
vikt	3,8 kg
Antal delar	22
Produktslag	Verktygssortiment

Tillbehör

Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 8X9 mm	610600 8X9
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 10X11 mm	610600 10X11
Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene-handtag mejselbredd b 5,5 mm	660030 5,5
Kombinationstång, förkromad, med 2K-grepphylsor totallängd 160 mm	700940 160
Rullmåttband med fönster bandlängd 2,5 m	462201 2,5
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 17X19 mm	610600 17X19
Skruvdragare för Phillips, med 2K-Haptoprene-handtag krysspårstorlek 2	667690 2
Sexkantvinkelskruvdragarsats, med stoppkulaförkromad Antal skruvmejslar 9	627132 9
Separata lockinlägg	693352
Systemväska av plast L-BOXX® tom Typ 102	693330 102
Skruvdragare för Phillips, med 2K-Haptoprene-handtag krysspårstorlek 1	667690 1
Transportvagn "L-Trolley" med 5 utdragshyllor Antal utdragshyllor 5	693370 5
Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene-handtag mejselbredd b 6,5 mm	660030 6,5

Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene-handtag mejselbredd b 2 mm	660030 2
Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene-handtag mejselbredd b 3,5 mm	660030 3,5
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 14X15 mm	610600 14X15
Dubbla u-nycklar Nyckelvidder 12X13 mm	610600 12X13