



Bitsortiment KK400 RA med aktiveringsverktyg 17 delar, Antal delar: 17



Beställningsdata

Ordernummer	676212 17
GTIN	4013288222879
Artikelklass	63H

Beskrivning

Utförande:

Ergonomiskt tvåkomponentshandtag med fingerfördjupningar och behaglig haptik för mycket hög kraftöverföring och arbete som inte tröttnar. För vänster- och högergång (med omkopplingsspak). Den integrerade spärren med fina tänder (80 tänder/omtagsvinkeln 4,5°) förenklar och påskyndar skruvdragning utan ansträngande positionering. Med Rapidaptor-bitshållare.

Praktikorienterat sammanställda Kraftform Kompakt®-sortiment med bits och manöververktyg **för hand och maskinellt. Kraftform**-skruvdragarhandtag med snabbytesfäste för 1/4 tum bits med skaft C 6,3 **och** E 6,3.

Innehåll:

Bits, längd 89 mm, E 6,3 för Phillips: Vardera 1 st nr 674200 storlek 2/89; 3/89

Bits, längd 89 mm, E 6,3 för Pozidriv: Vardera 1 st 674220 storlek 2/89; 3/89

Bits, längd 89 mm, E 6,3, för invändig sexkant: Vardera 1 st nr 674247 storlek 3/89; 4/89; 5/89; 6/89; 8/89

Bits, längd 89 mm, E 6,3, för invändiga Torx®: Vardera 1 st nr 674250 storlek TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bits, längd 89 mm, E 6,3 för spår: Vardera 1 st nr 674260 storlek 5,5/89

bitskruvmejsel: 1 st nr 676657 storlek 6,3

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	KK 400 RA Set 1
Drivprofil	Sexkantskruvdragare

Drivprofil	Pozidriv-skruvmejsel
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Drivprofil	Sexkantnyckel
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Bits sexkantskaft	E 6,3
Drivverktyg	Ringspärnyckel 1/4 tum
Drivverktyg	Ringspärnyckel 1/4 tum
Drivverktyg	Bitsskruvmejsel
Produktslag	Bitsverktyg

Tillbehör

Bits för Phillips, 1/4 tum E 6,3 krysspårstorlek / totallängd 2/89 mm	674200 2/89
Bits för Phillips, 1/4 tum E 6,3 krysspårstorlek / totallängd 3/89 mm	674200 3/89
Bits för Pozidriv, 1/4 tum E 6,3 krysspårstorlek / totallängd 2/89 mm	674220 2/89
Bits för Pozidriv, 1/4 tum E 6,3 krysspårstorlek / totallängd 3/89 mm	674220 3/89
Bits för sexkant, lång, 1/4 tum E 6,3Hex-Plus-profil sexkant / totallängd 3/89 mm	674247 3/89
Bits för sexkant, lång, 1/4 tum E 6,3Hex-Plus-profil sexkant / totallängd 4/89 mm	674247 4/89
Bits för sexkant, lång, 1/4 tum E 6,3Hex-Plus-profil sexkant / totallängd 5/89 mm	674247 5/89
Bits för sexkant, lång, 1/4 tum E 6,3Hex-Plus-profil sexkant / totallängd 6/89 mm	674247 6/89
Bits för Torx®, lång, 1/4 tum E 6,3 Torx®-profil / totallängd TX10 mm	674250 TX10
Bits för Torx®, lång, 1/4 tum E 6,3 Torx®-profil / totallängd TX15 mm	674250 TX15

Bits för Torx®, lång, 1/4 tum E 6,3 Torx®-profil / totallängd TX20 mm

674250 TX20

Bits för Torx®, lång, 1/4 tum E 6,3 Torx®-profil / totallängd TX25 mm

674250 TX25

Bits för Torx®, lång, 1/4 tum E 6,3 Torx®-profil / totallängd TX30 mm

674250 TX30

Bits för Torx®, lång, 1/4 tum E 6,3 Torx®-profil / totallängd TX40 mm

674250 TX40

Bit för spår, 1/4 tum E 6,3 mejselbredd / totallängd 5,5/89 mm

674260 5,5/89

Handhållare med t-handtag för 1/4-tum bitsmed integrerad spärr och snabbyteschuck sexkantsfäste 6,3 mm

676657 6,3