



Sladdlös borrarvdragare ONE-KEY™, Typ: M18ODD3-5



Beställningsdata

Ordernummer	070212 M18ODD3-5
GTIN	4058546476731
Artikelklass	03L

Beskrivning

Utförande:

MILWAUKEE – batteridrivna borrarvdragare Genomdragsstarka batteridrivna 2-växlade borrarvdragare med höger-/vänstergång. REDLITHIUM™-batterier med **övervakning av varje cell** och **laddnivåindikering**. Robust **metallväxelhus** för lång livstid. **FIXTEC snabbspännborrhuv av metall** med spindellåsning. LED-lampa för belysning av arbetsområdet. Handtag med Softgrip för hög användarkomfort. Toppmodellen FUEL™ med **borstlös POWERSTATE™-motor** för högsta verkningsgrad. **Mycket litet slitage** och upp till 10 gånger längre användningstid än standard DC-motorer. Den höga effektiviteten och den förbättrade batterikapaciteten möjliggör upp till **2 gånger så lång drifttid** (jämfört med annan litiumjonteknik). **REDLINK PLUS™-Elektronik** – enastående effekterreglering:

- **Med systemkommunikation drivmaskin – batteri.**
- **Med överlastskydd för längre livslängd hos batteri, motor och växel.**

M18 FUEL™ **ONE-KEY™** batteridrivna borrarvdragare med högt vridmoment.

leveransinnehåll:

Inklusive 2 st M18 Red litiumjonbatterier, M12-18 FC laddare, bältesclips, HD-box (systemväska). Med extra handtag för enklare vridmomentstöd.

OBS!:

Passande reservbatterier och laddare finns från nr 073816, nr 073827 och nr 073840.

Teknisk beskrivning

maximala vibrationer enligt EN	<2,5 m/s ²
typisk användning	Heavy Duty
motorkonstruktion	borstlös motor
vikt	2,1 kg
Batterispänning	18 V
maximal spiralborr-Ø i trä	89 mm
maximal spiralborr-Ø i stål	16 mm
Batterityp	Litiumjon
maximalt varvtal 1:a växeln	0 - 500 min ⁻¹
maximalt vridmoment hårt	158 Nm
Antal ingående batterier	2
maximalt varvtal 2:a växeln	2100 min ⁻¹
tillverkarens beteckning	M18 ONEDD3-502X
app-anslutning	OneKey
Energiförsörjning	Batteridrivna
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 18 V
förpackning	Systemväska (HD = Heavy Duty)
batterikapacitet	5 Ah
spännvidd snabbchuck	1,5 - 13 mm
Produktslag	Borrskruvdragare
USP1	18 V, ONE-KEY app-anslutning
USP2	Borstlös motor, med 2 batterier, i väska