

Mahr**Multimar universalmätinstrument, mätområde: 610-1015mm****Beställningsdata**

Ordernummer	428051 610-1015
GTIN	4059192024925
Artikelklass	43A

Beskrivning**Utförande:**

Stabil rörkonstruktion, slipad och hårdförkromad. Två skänkelhållare för de olika mätpetsarna. Mätområdet kan utökas med ca 75 mm genom att skänklarna vänds. Kan användas med alla mätur eller finmätur med skaft-Ø 8 h 6 mm (levereras utan indikator).

- **Hög mätsäkerhet och repeternoggrannhet tack vare kulstyrning med hög precision.**
- **Värmeskyddshandtag**
- **Mätkraftsriktningen kan ställas om för utvändig eller invändig mätning.**
- **Konstant mätkraft på grund av inbyggd mätkraftfjäder.**
- **Den rörliga mätarmshållaren är spel- och friktionsminimerat lagrad i kulstyrning med hög precision.**
- **Kraftig, slipad och hårdförkromad pelare.**
- **Enkelt montage tack vare stöd- och montageblock.**

Användningsdata:

- **Ytter- och innermått.**
- **Utvändig och invändig gänga.**
- **Centreringskanter**
- **Smala ansatser, instick och spår.**
- **Utvändig och invändig kona.**
- **Utvändiga och invändiga kuggar mm.**

OBS!:

Upp till mätområde **2500 mm** med **CFK lättviktsrör** vid förfrågan.

Teknisk beskrivning

Serie	Multimar
-------	----------

mätområde	12 mm
mätområde	610 - 1015 mm
mätområde utvändigt	580 - 985 mm
mätområde invändigt	610 - 1015 mm
förpackning	Stabil box
Kalibrering	A3
Produktslag	Universalmätinstrument

Tjänster

KalibreringUniversalskjutmått maximaltmätområde 2500 mm	021400 2500
---------------------------------------------------------	-------------

Tillbehör

Plana stödmätbackpar för utvändig mätning	428160
Mätarmspar med hål Ø 3,5 mm kapacitet 25 mm	428101 25
Djupanslagspar för mätarmar	428111
Halvcylindriska stödmätbackpar för invändigmätning	428170
Mätarmspar med hål Ø 3,5 mm kapacitet 35 mm	428101 35
Hållarpar med hål Typ A	428141 A
Innermätspets sfärisk Ø 7,5 mm, 1 styck	428120
Hållarpar med hål Typ B	428141 B
Yttermätspets plan Ø 7,5 mm, 1 styck	428130
Mätarmspar med hål Ø 3,5 mm kapacitet 100 mm	428101 100
Mätarmspar med hål Ø 3,5 mm kapacitet 70 mm	428101 70