

**Bitsats 71 delar, Antal delar: 71****Beställningsdata**

Ordernummer	675597 71
GTIN	4067263107125
Artikelklass	62F

Beskrivning**Innehåll:**

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Phillips: 3 st storlek 1; 4 st storlek 2; 2 st storlek 3

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Pozidriv: 3 st storlek 1; 4 st storlek 2; 2 st storlek 3

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändig sexkant: Vardera 1 st storlek 2,5; 3; 4; 5; 6

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändig sexkant med sfäriskt huvud: Vardera 1 st storlek 2,5; 3; 4; 5; 6

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändiga TORX®: Vardera 1 st storlek TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX27; TX30; TX40

Vardera 2 st storlek TX20; TX25

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändiga TORX® med stift: Vardera 1 st storlek TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för spår: Vardera 1 st storlek 4; 4,5; 5,5; 6,5

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för TRI-WING®: Vardera 1 st storlek 2; 4; 5

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändig TORQ-SET®: Vardera 1 st storlek 6; 8; 10

Adapter: 1 st bitsskaft E 6,3 – fyrkant 1/4 tum

Bits, längd 75 mm, E 6,3 för Phillips: Vardera 1 st storlek 1; 2

Bits, längd 75 mm, E 6,3, för Pozidriv: Vardera 1 st storlek 1; 2

Bits, längd 75 mm, E 6,3, för invändiga TORX®: Vardera 1 st storlek TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Fäste med magnet: 1 St.

Fäste med snabbkoppling: 1 St.

Teknisk beskrivning

Drivprofil	Sexkantnyckel
Drivprofil	Pozidriv-skruvmejsel
Drivprofil	6-kant-skruvmejsel
Drivprofil	Insexnycklar med hål
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Drivprofil	Skruvmejsel för TORX®-skruvar med hål
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Drivprofil	Tri-Wing-skruvmejsel
Drivprofil	Torq-Set-skruvmejsel
Bits sexkantskaft	C 6,3
Antal delar	71
färgkod	nej
Produktslag	Bitsverktyg