



IMPACT-hylsnyckelinsats, Antal verktyg: 12



Beställningsdata

Ordernummer	954018 12
GTIN	4067263906674
Artikelklass	91A

Beskrivning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgad PE-cellplastinsats. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. **Täckskiktet är antracitfärgat**, den underliggande **grå kontrastfärgen** visar om verktyg saknas.

leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 954018: 1 st

HOLEX IMPACT hylsnyckelinsats sexkant 1/2 tum med magnet nr 651005 storlek 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 24: 1 st vard.

HOLEX IMPACT förlängning 1/2 tum nr 651400 storlek 125: 1 st

HOLEX IMPACT kardanknut 1/2 tum nr 651600: 1 st

Teknisk beskrivning

bredd i G	8
djup i G	10
Antal verktyg	12
Djup	250 mm
Bredd	200 mm

Utförande	med hylsnyckel
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	8×10
fyrkantsfäste	1/2 tum
Produktslag	Cellplastinlägg

Tillbehör

Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 954018	952001 954018
IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 1/2 tummed magnet nyckelvidd 10 mm	651005 10
IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 1/2 tummed magnet nyckelvidd 13 mm	651005 13
IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 1/2 tummed magnet nyckelvidd 14 mm	651005 14
IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 1/2 tummed magnet nyckelvidd 15 mm	651005 15
IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 1/2 tummed magnet nyckelvidd 16 mm	651005 16
IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 1/2 tummed magnet nyckelvidd 17 mm	651005 17
IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 1/2 tummed magnet nyckelvidd 18 mm	651005 18
IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 1/2 tummed magnet nyckelvidd 19 mm	651005 19
IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 1/2 tummed magnet nyckelvidd 21 mm	651005 21
IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 1/2 tummed magnet nyckelvidd 24 mm	651005 24
IMPACT förlängning, 1/2 tum, F 12,5 totallängd 125 mm	651400 125
IMPACT kardanknut, 1/2 tum, F 12,5	651600