



IMPACT-hylsnyckelinsats, Antal verktyg: 11



Beställningsdata

Ordernummer	954015 11
GTIN	4067263906698
Artikelklass	91A

Beskrivning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgad PE-cellplastinsats. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. **Täckskiktet är antracitfärgat**, den underliggande **grå kontrastfärgen** visar om verktyg saknas.

leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 954015: 1 st

HOLEX IMPACT-hylsnyckelinsats sexkant 3/8 tum med magnet nr 650135 storlek 7; 8; 10; 13; 14; 15; 16; 17; 19: 1 st vard.

HOLEX IMPACT förlängning 3/8 tum nr 650400 storlek 100: 1 st

HOLEX IMPACT kardanknut 3/8 tum nr 650600: 1 st

Teknisk beskrivning

djup i G	8
Bredd	200 mm
Djup	200 mm
bredd i G	8

Utförande	med hylsnyckel
Antal verktyg	11
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	8×8
fyrkantsfäste	3/8 tum
Produktslag	Cellplastinlägg

Tillbehör

Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 954015	952001 954015
IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 3/8 tummed magnet nyckelvidd 10 mm	650135 10
IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 3/8 tummed magnet nyckelvidd 13 mm	650135 13
IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 3/8 tummed magnet nyckelvidd 14 mm	650135 14
IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 3/8 tummed magnet nyckelvidd 15 mm	650135 15
IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 3/8 tummed magnet nyckelvidd 16 mm	650135 16
IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 3/8 tummed magnet nyckelvidd 17 mm	650135 17
IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 3/8 tummed magnet nyckelvidd 19 mm	650135 19
IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 3/8 tummed magnet nyckelvidd 7 mm	650135 7
IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 3/8 tummed magnet nyckelvidd 8 mm	650135 8
IMPACT-förlängning, 3/8 tum totallängd 100 mm	650400 100
IMPACT kardanknut, 3/8 tum	650600