

metabo**Batteridrivna borrarvdragare med litiumjonbatteri, Typ: 602358650****Beställningsdata**

Ordernummer	070260 602358650
GTIN	4061792187788
Artikelklass	03D

Beskrivning**Utförande:****Batteridrivna borrarvdragare med och utan Metabo Quick System.****Quick System sparar mycket tid** vid täta byten mellan borring och skruvdragning. På några sekunder byts borrhucken ut mot bitshållaren med bits, helt utan verktyg.Välj mellan en **komplett utrustning** med 2 batteripackar, laddare och en robust plastväska, eller **maskinen utan tillbehör** i kartongen, om du redan har batterier. Du kan naturligtvis också köpa batterier och laddare separat. För alla batteripackar från Metabo gäller dessutom **3 års garanti**, oavsett antalet laddningscykler.Fler detaljer, t.ex. den ljusstarka **LED-arbetsbelysningen** och den praktiska **bälteskroken**, ger dig ännu bättre komfort i ditt arbete.**Fördel:****100 % kompatibilitet av ackumulatorerna – gäller för alla tillverkare.**

Alla 18 V-enheter och batteripaket från CAS Partner är 100 % kompatibla med varandra. CAS står för Cordless Alliance System.

leveransinnehåll:

Inklusive snabbspännborrhuck, 2 st batterier, laddare och metaBOX.

OBS!:

Passande batterier och laddare finns under nr 073870 – 073890.

Teknisk beskrivning

passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Typ CAS 18 V
Batterispänning	18 V
spännvidd snabbchuck	1,5 - 13 mm
Tomgångsvarvtal	0 - 550 min ⁻¹
Tomgångsvarvtal	0 - 2000 min ⁻¹
maximal spiralborr-Ø i trä	68 mm
maximalt vridmoment hårt	130 Nm
Batterityp	Litiumjon
batterikapacitet	5,2 Ah
typisk användning	Heavy Duty
motorkonstruktion	borstlös
Vikt utan batteri	1,7 kg
tillverkarens beteckning	BS 18 LTX BL I
Antal ingående batterier	2
förpackning	Metabox
Energiförsörjning	Batteridrivnen
maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm
maximalt vridmoment mjukt	65 Nm
Produktslag	Borrskruvdragare
USP1	18V
USP2	Snabbchuckens spännområde 1,5 - 13, i METABOX

Tillbehör

Batteriladdare Typ ASC145	073890 ASC145
Batteriladdare Typ ASC55-8	073890 ASC55-8
Batteriladdare Typ ASC55	073890 ASC55

BatteriLi-Power batterikapacitet 5,2 Ah

073870 5,2