

**duMONT****Sats med dragbrotschar HSS, komplett i träetui Passning JS9, Typ: 4-8****Beställningsdata**

Ordernummer	290400 4-8
GTIN	662600444983
Artikelklass	29J

**Beskrivning****Utförande:**

Sortiment av tryckbrotschar **HSS** nr 290405 inklusive de nödvändiga tillsatserna 290410 och styrhylsor nr 290415. Levereras i högvärdig och stabil träask för säker och översiktlig förvaring.

**Innehåll:**

vardera 1 brotsch 290405: 4B1; 5B1; 6C1; 8C1

vardera 1 styrhylsa 290415: Typ B1:

12; 14; 15; 16;

Typ C1:

18; 19; 20; 22; 24;

25; 26; 28; 30

**OBS!:**

- **Passningar P9 och H9 kan levereras från fabrik med 15 % påslag.**
- **Satser med dragbrotschar för en passering finns på begäran.**
- **BROTSCNINGSPRESSAR hittar du i band 2 (hand- och mätverktyg).**

**Teknisk beskrivning**

Skärmaterial	HSS
Produktslag	Brotschverktyg

**Användardata**

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Grafit, glasfiber	mindre lämplig		
Olja	lämplig		

## Tillbehör

Styrhylsaför hål H7 Hyls-Ø 28C1 mm	290415 28C1
Styrhylsaför hål H7 Hyls-Ø 18C1 mm	290415 18C1
Tryckbrottsch för kilspår HSSPassning JS9 Typ 6C1	290405 6C1
Styrhylsaför hål H7 Hyls-Ø 22C1 mm	290415 22C1
Styrhylsaför hål H7 Hyls-Ø 24C1 mm	290415 24C1
Styrhylsaför hål H7 Hyls-Ø 30C1 mm	290415 30C1
Styrhylsaför hål H7 Hyls-Ø 16B1 mm	290415 16B1
Styrhylsaför hål H7 Hyls-Ø 14B1 mm	290415 14B1
Styrhylsaför hål H7 Hyls-Ø 19C1 mm	290415 19C1
Tryckbrottsch för kilspår HSSPassning JS9 Typ 8C1	290405 8C1
Styrhylsaför hål H7 Hyls-Ø 20C1 mm	290415 20C1
Tryckbrottsch för kilspår HSSPassning JS9 Typ 5B1	290405 5B1
Styrhylsaför hål H7 Hyls-Ø 25C1 mm	290415 25C1
Styrhylsaför hål H7 Hyls-Ø 15B1 mm	290415 15B1

Styrhyls för hål H7 Hyls-Ø 12B1 mm	290415 12B1
Tryckbrottsch för kilspår HSSPassning JS9 Typ 4B1	290405 4B1