

 PORTWEST**Multinorm-byxa WX3™, svart / antracit, Tumstorlek: 30****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 091449 30     |
| GTIN         | 5036108368273 |
| Artikelklass | 04J           |

**Beskrivning****Utförande:**

Portwest WX3™-kollektionen är tillverkad av det **inherenta 280 g Modafleme™-tyget** och kombinerar robusta skyddskläder med komfort och estetik. Den inneboende egenskapen säkerställer att de flammhämmande egenskaperna förblir permanenta. **Stretchpaneler** ger utmärkt flexibilitet i områden med hög aktivitet, vilket underlättar det dagliga arbetet. Sofistikerade designlösningar för fällen, stängningar och fickor ger en oöverträffad passform och säkerhet.

Inherent byxa som erbjuder hög komfort tack vare **elastiskt midjeband på sidorna** och **stretchpaneler**.

- **Tumstocksficka och många andra fickor för tillräckligt med förvaringsutrymme.**
- **Knäskyddsfickor med höjjustering för två positioneringsalternativ.**
- **Justerbar fäll för olika benlängder.**

**Norm:**

- EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
- EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2
- EN 1149-5
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 6.4 Cal/cm<sup>2</sup>
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Typ PB 6
- ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8.4 Cal/cm<sup>2</sup> (HAF 75.8%)

## Teknisk beskrivning

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Kön                      | Herr   |
| Klädstorlek i tum        | 30   |
| Tygsammansättning        | 60% modakryl                                   |
| Tygsammansättning        | 39% bomull                                     |
| Tygsammansättning        | 1 % kolfiber                                   |
| Materialvikt / vävtäthet | 280 g/m <sup>2</sup>                           |
| Kläder standard          | Oeko-Tex standard 100                          |
| Tvättning                | 60 °C kulörtvätt                               |
| Kläder enligt            | DIN EN ISO 1149<br>antistatiska egenskaper     |
| Kläder enligt            | DIN EN ISO 11612 skydd<br>mot hetta och flamma |
| Kläder enligt            | DIN EN ISO 11612 skydd<br>mot hetta och flamma |
| Färg                     | svart / antracit                               |
| Norm                     | EN IEC 61482-2                                 |
| Norm                     | EN 13034-6                                     |
| Produktslag              | Varselbyxa                                     |