


ESD sexkant, konisk skruvdragare, Antal verktyg: 7**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 973185 7 |
| GTIN | 4067263140610 |
| Artikelklass | 91A |

Beskrivning**Utförande:**

Vanliga verktygssortiment i ESD-cellplastinsats. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. **Täckskiktet är antracitfärgat**, den underliggande **grå kontrastfärgen** visar om verktyg saknas.

leveransinnehåll:

ESD-cellplastinsats, tom, nr 973200 storlek 973185: 1 St.

PB SWISS TOOLS ESD sexkantig, konisk skruvdragare nr 627633 storlek 1,5; 1,27; 2; 2,5; 3; 4; 5: 1st vardera

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------|------------------|
| bredd i G | 8 |
| Djup | 250 mm |
| Bredd | 200 mm |
| djup i G | 10 |
| Antal verktyg | 7 |
| Utförande | med skruvdragare |
| Hårdskumegenskap LD45, tjocklek | 30 mm |

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Fyllnadsgrad i låda i G | 8×10 |
| elektrostatisk egenskap | EGB/ESD |
| Produktslag | Cellplastinlägg |

Tillbehör

| | |
|---|---------------|
| Skruvdragare för sexkantskruv med sfäriskt huvud, med 2K-SwissGrip-handtagESD sexkant 1,27 mm | 627633 1,27 |
| Skruvdragare för sexkantskruv med sfäriskt huvud, med 2K-SwissGrip-handtagESD sexkant 1,5 mm | 627633 1,5 |
| Skruvdragare för sexkantskruv med sfäriskt huvud, med 2K-SwissGrip-handtagESD sexkant 2 mm | 627633 2 |
| Skruvdragare för sexkantskruv med sfäriskt huvud, med 2K-SwissGrip-handtagESD sexkant 2,5 mm | 627633 2,5 |
| Skruvdragare för sexkantskruv med sfäriskt huvud, med 2K-SwissGrip-handtagESD sexkant 3 mm | 627633 3 |
| Skruvdragare för sexkantskruv med sfäriskt huvud, med 2K-SwissGrip-handtagESD sexkant 4 mm | 627633 4 |
| Skruvdragare för sexkantskruv med sfäriskt huvud, med 2K-SwissGrip-handtagESD sexkant 5 mm | 627633 5 |
| Cellplastinlägg, tomt, för verktygssatserESD passar cellplastsortiment 973185 | 973200 973185 |