



Borrchuckar Form A, SK 40, spännvidd: 1-13mm



Beställningsdata

Ordernummer	302540 1-13
GTIN	4045197307668
Artikelklass	37D

Beskrivning

Utförande:

För höger- och vänstergång. Invändig gänga för manuell fastspänning.

Användningsdata:

Fastspänning av borrh, försänkare och brotschar på fräsmaskiner.

leveransinnehåll:

Inklusive insexnyckel med T-handtag.

Teknisk beskrivning

spännvidd	1 - 13 mm
utkragningslängd A-mått	80 mm
Utvändig-Ø D	43 mm
Reservchucknycklar	SW6
fäste	SK 40
Hållare norm	DIN 2080
Form	A
Maximalt åtdragningsmoment $M_{d \max}$	≤ 14 Nm
Produktslag	Kort borrhuck

Tillbehör

Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40	308615 40
DragtapparForm B passar för konor 40	308640 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308635 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
DragtapparForm A passar för konor 40	308600 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308620 40
DragtapparMazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40
Sexkantskruvdragare, med T-handtag sexkant 6 mm	627481 6
Specialdragtapp, utan innergångtätad passar för konor 40	308700 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308650 40
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308660 40

Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40